

Rádiójel vezérlésű analóg kivetítős ébresztőóra 505

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A termékhez tartozik a hagyományos analóg órán kívül egy kivetítő, amely az időt a helyiség mennyezetére vetítve is mutatni tudja. Az óraidőt a DCF időjel automatikusan beállítja.

A kivetítős órának ezen kívül ébresztési funkciója is van.

A kivetítő óra áramellátását vagy a vele szállított hálózati dugaszadapter vagy két mikroelem szolgáltatja. A dugaszolható adapteres működtetés lehetővé teszi az óraidő folyamatos kivetítését.

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit. Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett, és a készülék károsodásához vezethet. Ezen túlmenően veszélyhelyzetet, pl. rövidzárlatot, tüzet, áramütést stb. is előidézhet.

A szállítás tartalma

- Kivetítős óra
- Hálózati adapter
- Használati útmutató

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A háromszögbe foglalt villám jel akkor van feltüntetve, ha

C egészségkárosodás veszélye áll fenn, mint például áramütés.

m A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



☞ A kéz szimbólum különleges tippekre és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók:

C A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károokra a szavatosság és a garancia nem érvényes! Következmenyi károkért nem vállalunk felelősséget!

m A szakszerűtlen kezelésemből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi és személyi károkért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben a szavatosság/garancia érvényét veszti.

a) Általános tudnivalók

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a készülék önkényes átalakítása és/vagy módosítása nem megengedett.
- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való! A készülék kis alkatrészeket, üveget (kijelző) és elemeket tartalmaz.
- A gyerekek nem ismerik fel az elektromos készülékek helytelen kezelésének a veszélyeit. A készüléket úgy helyezze el, hogy a gyerekek ne érhessek el.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, ezek gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Ha még lennének kérdései, amelyekre ebben az útmutatóban nem kapott választ, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy másik szakemberhez.

b) CSATLAKOZTATÁS ÉS HASZNÁLAT

- A terméket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad felállítani és használni. A készülék nem lehet nedves vagy vizes, életveszélyes áramütés lehetősége áll ilyenkor fenn!
- Ne állítsa a készüléket megfelelő alátét nélkül értékes bútorokra.
- Ne használja a terméket olyan helyiségekben vagy olyan kedvezőtlen környezeti feltételek mellett, ahol éghető gázok, gőzök vagy porok vannak vagy lehetnek jelen! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, erős rezgések behatásának, vagy erős mechanikai igénybevételnek.
- A terméket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában nem.

C
m


- Ne nézzen bele a kivetítőbe se közvetlenül, sem optikai eszközzel, szemsérülés veszélye áll fenn olyankor!
- A termék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A hálózati adapter számára feszültségforrásként csak egy szabványos hálózati dugaszoló aljzat használható.
- A kivetítő óra áramellátásához kizárólag a vele szállított dugaszadapert használja.
- A hálózati dugaszoló aljzatnak, amibe az adaptert csatlakoztatja, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A dugaszadapter és a töltőkészülék közötti kábelt fektesse úgy, hogy senki ne botorhasson meg benne.
- Védje a dugaszolható hálózati adapter kábelét az éles sarkoktól. Ne törje meg. Ne helyezzen rá semmit.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a dugasz tápegységet a dugaszaljzól.
- Ha a dugaszadapter megsérül, ne használja tovább a terméket. Kapcsolja le annak a hálózati dugaszaljzónak mindegyik pólusát (kapcsolja le a hozzátartozó kismegszakítót, csavarja ki a biztosítékát, majd kapcsolja le az áramvédő kapcsolót is), amelybe a dugaszadapter van bedugva. Csak ezután húzza ki a dugasz adaptert a hálózati dugaszoló aljzattól.
- Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze üzemem kívül, és akadályozza meg a véletlen használatát. Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelenműködés már nem lehetséges, ha:
 - a készüléken látható sérülések vannak,
 - a készülék nem, vagy nem helyesen működik (pislálkozó fény, kilépő füst ill. égett szag, hallható sercegés, a készülék vagy környékének elszíneződése)
 - hosszabb ideig volt tárolva mostoha körülmények között, vagy
 - nehéz szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- A készülék tisztítása előtt, vagy ha hosszabb ideig nem használja (pl. tárolásnál) húzza ki a dugasz tápegységet a dugaszoló aljzattól. Vegye ki belőle az elemeket.

TUDNIVALÓK AZ ELEMEKRŐL ÉS AKKUKRŐL

- Elemek/akkuk nem valók a gyerekek kezébe.
- Az elemeket/akkukat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Ha mégis lenyelnek egy elemet, azonnal keressen fel egy orvost.
- A kimerült elemeket/akkukat időben cserélje ki, mivel a kiürült vagy előregedett elemek/akkuk kifolyhatnak.
- Kifutott vagy károsodott elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemekből/akkumulátorokból kiszivárgó folyadék kémiailag nagyon agresszív. A tárgyakat vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe kerül, részben erősen károsíthatja. Ezért az elemeket/akkukat megfelelő helyen tárolja.
- Elemeket és akkukat nem szabad rövidre zární vagy tűzbe dobni. Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!
- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni.
- Mindig egyszerre cserélje le az összes elemet, ill. akkut. Ne használjon keverten különböző töltöttségi állapotú (pl. tele elemeket félig töltöttekkel).
- Egyidejűleg vagy csak elemeket vagy csak akkukat használjon, sohase használjon elemeket akkukkal vegyesen. Mindig azonos típusú és azonos gyártótól származó elemeket/akkukat használjon.
- Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polarításra (vegye figyelembe a plusz/+ és mínusz/- jelzéseket).
- A környezetkímélő eltávolításról olvassa el az "Eltávolítás" c. fejezetet.

A készülék akkukról is üzemeltethető. Mindenesetre a kisebb feszültséggel (elem = 1,5 V, akku = 1,2 V) az akku élettartama és a kijelző kontrasztja lecsökken.

KEZELŐ SZERVEK



- 1 "SNOOZE • LIGHT" gomb
- 2 Fénykilépő nyílás a vetítéshez
- 3 Forgatható kivetítő
- 4 Óra/perc mutató
- 5 Ébresztési időpont mutatója
- 6 A „CONTINUE PROJECTION►” tolókapcsoló a folyamatos kivetítéshez (csak dugaszolható adapteres áramellátásnál lehetséges)
- 7 „FLIP” gomb, amellyel 180°-ban át lehet fordítani a kivetített képet
- 8 Fókuszáló beállító kerék a vetítés élesre állításához
- 9 Tolókapcsoló az ébresztés funkció be/kikapcsolására
- 10 Kerek hüvely a szállított dugasz tápegységből jövő áramellátás fogadására
- 11 Beállító kerék ébresztési időhöz
- 12 Elemtartó rekesz 2 db mikroelem számára

ÜZEMBE HELYEZÉS

Elemes működésnél a beépített vetítő (és a kijelző világítás) csak a „SNOOZE • LIGHT” (1) gomb rövid megnyomására aktiválódik (5 másodpercre) (a „CONTINUE PROJECTION►” (6) tolókapcsoló eközben lefelé - a nyíllal ellentétes irányba tolt állásban kell legyen).

A szállított dugaszolható tápegységgel üzemeltetés esetén a vetítő folyamatosan bekapcsolva maradhat, ha a tolókapcsoló (6) a „CONTINUE PROJECTION►” irányába van eltolva.

Ebben az esetben az elemek csak biztonsági elemekként szolgálnak, pl. áramkimaradás esetére.

- Csatlakoztassa a szállított dugaszolható tápegységet a vetítő óra megfelelő hüvelyéhez (10) és dugja be egy hálózati csatlakozó aljzatba.
- Nyissa ki a kivetítés óra hátoldalán lévő elemtartót (18) a fedelét lefelé kitolva.
- Rakjon be 2 db mikro elemet helyes polaritással (pozitív/+és negatív/-). Az elemtartóban láthatja a megfelelő ábrát.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt.
- Ekkor a vetítőóra megkísérli a DCF jel vételét. Ehhez az óra és percmutatók a „12 órá”-állásba állnak.


A DCF jel keresése általában több percet vesz igénybe. Ezalatt ne mozgassa a kivetítés órákat, és ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.

Ne állítsa az időjárásjelző állomást elektronikus készülékek, fémtárgyak, kábelek stb. közelébe. Rossz vétel várható ezen kívül fémgözült üvegablakok, vasbeton-épületszerkezetek, fém rétegű tapéták vagy pinchelyiségek esetén.

A DCF jel egy rádiójel, amit egy adó Mainflingenben, (Frankfurt am Main közelében) sugároz szét. Ennek hatótávja mintegy 1500 km, ideális vételi körülményeknél akár 2000 km is lehet.

A DCF-jel többek között a pontos óraidőt tartalmazza.

Természetesen elmarad a körülményes kézi nyári-és téli időszámítás átállítás is.



- Ha a vetítő óra a DCF jelet kifogástalanul vette, a mutatói az aktuális időpontra állnak be.
- A vetítő óra napjában többször kísérli meg a DCF jel vételét. Már napi egyetlen sikeres vétel elegendő ahhoz, hogy a beépített óra időeltérése egy másodperc alatt maradjon.
- Amennyiben kb. 7 perc múlva még nem jelent meg az aktuális pontos idő a kivetítés óra kijelzőjén, akkor változtassa meg az óra elhelyezését. Vegye ki az elemeket és válassza le a dugaszolható tápegységről. Várjon néhány másodpercig, majd helyezze újra üzembe a vetítő órát.
- A vetítő órát a házba fixen beépített állító talp segítségével fel lehet állítani egy sima, stabil felületen. Védje meg az értékes bútorok felületét a karcolásoktól egy erre alkalmas alátéttel.
- A vetítő óra ezzel üzemkész.

KEZELÉS

a) Ébresztési

funkció; ébresztési

időpont beállítása

Forgassa az ébresztési időpont beállító kerekét (11) balra, az óramutató járásával ellentétesen, az ébresztési időpont mutatójának (5) beállítására. A kerekét sohasé forgassa jobbra, az óramutató járásának irányában,

az óra szerkezetét tönkre teheti.

Az ébresztési funkció be-/kikapcsolása

A tolókapcsolóval (9) kapcsolható be az ébresztés időpontja („ON”) vagy kapcsolható ki („OFF”).

Az ébresztési hangjelzés megszólal, ha az óra mutatója az ébresztési időpont fölé ér. Az ébresztési hangjelzésre minden 12 órában sor kerül, mint az az analóg óránál szokásos.

A szundikálási funkció aktiválása, ill. az ébresztő jel leállítása

- A beállított ébresztési időpontban a ébresztési hangjelzés működésbe lép, ezen kívül a számlap megvilágítás 5 másodpercre bekapcsolódik.
- Az ébresztési hangjelzés 4 perces megszakítására (szunyókáló mód) és a számlap 5 másodperces megvilágítására nyomja meg röviden a „SNOOZE • LIGHT” (1) gombot.
- 4 perc után az ébresztési hangjelzés újra indul.
- Ha nem nyom gombot, az ébresztő hang 2 perc múlva automatikusan leáll.
- Az ébresztési hangjelzés (vagy a szunyókáló mód) befejezéséhez, a tolókapcsolóval (9) kapcsolja ki („OFF”) az ébresztési módot.

b) Az óraidő kivetítése, az óraidő

folyamatos kivetítése

Ez csak a szállított dugaszolható tápegységgel való működtetésnél lehetséges.

Elemes működtetésnél az energiaigény miatt a folyamatos kivetítés nem lehetséges.

A folyamatos kivetítés aktiválásához, tolja a tolókapcsolót (6) jobbra a „CONTINUE PROJECTION►” felírat felé mutató nyíl irányába.

Rövid idejű vetítés

Ha a folyamatos vetítés ki van kapcsolva (tolókapcsoló (6) balra van tolvá) vagy ha a vetítő órát csak elemek táplálják (és nem a szállított dugaszoló tápegység), akkor a kivetítést a „SNOOZE • LIGHT” (1) gomb rövid megnyomásával lehet aktiválni.

A számlap megvilágítás és az óraidő kivetítés 5 másodpercre bekapcsolódik. Végül mindkettő automatikusan kialszik, energiatakarékosság céljából.

Az elemes működésnél a folyamatos kivetítés kikapcsolt állapotban kell legyen (a tolókapcsolót (6) balra kell tolni), mivel egyébként a kivetítés nem kapcsolható be.

Az óra kijelzés 180°-os megfordítása

Nyomja meg röviden a „FLIP” (7) gombot, a kivetített óraidő 180°-os elfordításához.

A kijelzés élesre állítása

A fókusz beállító kerékkel (8) az óraidő kivetítést élesre lehet állítani (függően a vetítő és a kivetítési felület közötti távolságtól).

Pásztázás a kivetítővel

A vetítőt (4) kb 90°-kal lehet előre vagy hátra billenteni.

c) A számlap megvilágítás aktiválása

Nyomja meg röviden a „SNOOZE • LIGHT” (1) gombot. Ezzel a számlap megvilágítást 5 másodpercre aktiválja.

Ha a folyamatos óraidő kivetítés ki van kapcsolva, a számlap megvilágítással együtt az óraidő kivetítés is bekapcsolódik.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

a) Általános tudnivalók

- A terméket a felhasználónak az időnkénti elemcserétől eltekintve nem kell karban tartani. Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztesse. A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyek karbantartását a felhasználó elvégezhetné, ezért soha ne nyissa fel a készüléket (kivéve a jelen használati útmutatóban leírt elemtérrel/elemtérrel).
- Tisztításhoz elegendő egy száraz, puha és tiszta törülköző.
Ne nyomja túl erősen a számlap átlátszó lefedéséhez, ettől karcolási nyomok keletkezhetnek.
Ugyanez vonatkozik a vetítő lencse tisztítására is; itt a karcolások életlen kivetítésekhez vezethetnek.
- A port egy hosszszűrő, puha és tiszta ecsettel és egy porszívóval könnyen el lehet távolítani.
Semmi esetre se alkalmazzon agresszív tisztítószerrel, tisztító



alkoholt, vagy más vegyi oldatot, mivel ezek a házat megtámadhatják (elszíneződés) sőt akár a működését is befolyásolhatják.

b) Elemcsere

- A kivetítő óra elemes (és nem a vele szállított dugaszolható tápegységgel) működtetése esetén az elemet ki kell cserélni, ha az időt jelző mutatók már nem mozognak.
- Ha a kivetítő óra a vele szállított dugasz tápegységről működik, az elemek véstartalékként működnek áramkimaradás esetén. Ebben az esetben ajánljuk az elemek két évenkénti rendszeres cseréjét új elemekre, az elemek kifutásának elkerülésére.
- Ha a kivetítő óra nem a dugaszadapterrel működik, akkor az elemcsere után a DCF jel újbóli keresése következik, lásd az „Üzembe helyezés” fejezetet.

ELTÁVOLÍTÁS

a) Általános tudnivalók



A készülék nem való a háztartási hulladék közé.

A használhatatlanná vált terméket távolítsa el az érvényes törvényi rendelkezések szerint.



Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek és akkuk

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos azokat a háztartási szemétkébe kidobni!



A káros anyag tartalmú elemek/akkumulátorok a mellékelt szimbólummal vannak megjelölve, ami a háztartási szemétkébe keresztül való eltávolítás tilalmára figyelmeztet. A nehézfémekre vonatkozó jelölések:

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat, gombaelemeket díjmentesen leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkumulátorokat, gombaelemeket forgalmazó boltokban.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DOC)

A Conrad Electronic cég Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges előírásainak.



A jelen termékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi címen: www.conrad.com

MŰSZAKI ADATOK

a) Kivetítő óra

Áramellátás..... 2 db mikro elem és/vagy a szállított hálózati adapter (3 V/DC, 100 mA) útján



Elemes üzemmódban nem lehetséges az idő tartós kivetítése, hanem csak rövid ideig, gombnyomásra.

Ébresztési funkció..... igen

Szunyókáló funkció igen

Vetítési távolság kb. 0,4 m-től 4 m-ig (élesre állítható) Környezeti

feltételek Hőmérséklet -5 °C és +55 °C között, páratartalom <10% ...
95% relatív, nem kondenzálódó

Méret.....115 x 83 x 51 mm (Sz x Ma x Mé)

Súly..... 131 g

b) Hálózati adapter

Tápfeszültség 230 V/AC, 50 Hz

Kimenet..... 3 V/DC, 100 mA

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Utánnymás, kivonat formájában is, tilos. Az útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© copyright 2015 by conrad electronic se.