RJ45-ös dugasz - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(http://download.phoenixcontact.de)



RJ45 csatlakozó, IP67, Push-Pull rögzítés (14-es változat), műanyag tokozat, 1 Gigabithez, rugalmas kábelekhez: AWG 24 ... 25

Ethernet

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356159975

Műszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Szabványok / rendelkezések	IEC PAS 61076-3-117
Pólusszám	8
Profil	RJ45
Reteszelés módja	Push-Pull
Árnyékolt	van
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Csatlakozási mód	IDC
Csatlakozási keresztmetszet	0,2 mm² (tömör)
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm² ... 0,18 mm² (sodrott)
AWG csatlakozási keresztmetszet	24 (tömör)
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 25 (sodrott)
Vezeték külső átmérője	5 mm ... 8 mm
Vezetékleágazás	egyenes
Szín	fekete

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C

Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	PA-GF
Érintkezőtartó anyaga	PC
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen
Anyag	Műanyag
O-gyűrű anyaga	NBR

RJ45-ös dugasz - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Műszaki adatok

Anyagadatok

Kábeltömítés anyaga	TPE
Készülékház köztes tömítésének anyaga	NBR

Villamos paraméterek

Pólusszám	8
U_N névleges feszültség	50 V
I_N névleges áram	1 A
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT6
GRP átviteli tulajdonságok	CAT6
Méretezési áram	1 A
Szennyeződési fok	2

Szabványok és meghatározások

Szabványok/előírások	IEC PAS 61076-3-117

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Tanúsítások

EAC / EAC /

RJ45-ös dugasz - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Tanúsítások

A tanúsítás részletei

EAC s

s

Tartozékok

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Rajzok

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com