Kivonat az online katalógusból

PLC-BSC-230UC/21-21

Rendelési szám: 2967044

Az ábra a PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 változatot mutatja



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967044

14 mm-es PLC alapkapcsok csavaros csatlakozással, bemeneti feszültség 230 V AC/DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)

Mé S Ma

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.14

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 156480
Csomag	10
Vámtarifa	85369010

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	230 V AC/DC
Állapotjelzés	LED

Kimeneti adatok

Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé, REL-MR-110DC/21-21AU, REL-MR-110DC/21-21

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Általános adatok

Szélesség	14 mm
Magasság	80 mm
Mélység	94 mm
Szín	zöld
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 55 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C
Üzemmód	100 % ED
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak

Tanúsítványok

Tanúsítások: cULus Recognized, GOST, GL

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Relék		
2961202	REL-MR-110DC/21-21	dugaszolható miniatűr jelfogó, teljesítmény-érintkezővel, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 110 V DC
2961228	REL-MR-110DC/21-21AU	dugaszolható miniatűr jelfogó, többrétegű érintkezővel, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 110 V DC

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;