



Rövid használati útmutató

MA10251 hőmérséklet-/légnedvesség érzékelő és MA 10660 repeater (hatótáv növelő)

MOBILE-ALERTS érzékelő

Ez az érzékelő a "MOBILE- ALERTS" felügyelő rendszerbe tartozik, kizárólag ezzel a rendszerrel alkalmazható. Az érzékelő működtetéséhez szüksége van egy gateway-re.

Üzembe helyezés

Helyezze a MA10660 szélérzékelőt, melynek jelét az útmutató szerint továbbítani kell, üzembe, mielőtt a MA 10251-est indítja. Nyissa ki az érzékelő elemtartóját és helyezzen be pólushelyesen 2 db C (LR14, Baby) elemet.

Az adó hozzáadása

Nyissa meg az App-ot, ekkor átlátható felület jelenik meg. Kattintson a „Neuen Sensor hinzufügen“ (új adó hozzáadása) menüre és szkennelje be a hőmérséklet érzékelő hátlapján található QR kódot. Végül határozza meg az adó elnevezését.

Néhány percig eltarthat, amíg a továbbított

szélérzékelő adatok az app-ban kijelződnek. Ha 30 perc után nem jelennek meg szélérzékelő adatok, akkor vegye ki az elemeket a MA 10251-ből 2 percre, majd tegye ismét vissza. Csökkentse vételi problémák esetén a távolságot a repeater és a szélérzékelő, illetve a gateway és a repeater között. Akkor is, ha egy másik szélérzékelőt akar a repeateren keresztül alkalmazni, a repeatert újból kell indítani, mivel a szélérzékelő csak a repeater indítás után tanítható meg.



Az érzékelő elhelyezése

Tegye a repeartert hőmérséklet- és légnedvesség méréssel helyileg a szélérzékelő és a Mobile-Alerts gateway közé. Attól függően, hogy hol méri a hőmérsékletet és légnedvességet, a repeater beltéren vagy kültéren helyezhető el.

A szélérzékelő távolsága a repeartertől maximum 100 m legyen szabad téren (tehát falak, ajtók és ablakok stb. nélkül). A repeater távolsága a gatewaytól maximum 100 m legyen szabad téren. Csökkentse vételi problémák esetén a távolságokat és próbálja meg az "egymás látását" megvalósítani.

Műszaki adatok:

Elemek: 2 db C (LR14, Baby)

Alkáli

Az elem üzemélettartama: kb. 2 év

Hőmérséklet mérési tartomány: -39,9°C ... +59,9°C

Pontosság: 1 fok

Légnedvesség mérési tartomány:20%-99%

Pontosság: 5%

Mérési időköz: 7 perc

Hatótávolság: 100 m (szabad téren)

További információk és részletes leírás az App "Info" menüpontjában vagy a következő webcímen: www.mobile-alerts.eu

A Technotrade Import Export GmbH ehelyt úgy nyilatkozik, hogy a MA 10251 készülék megfelel az 1999/5/EU irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges előírásainak.

A konformitási nyilatkozatot az alábbi helyen hívhatja le: www.mobile-alerts.eu/technoline/doc



Kimerült elemeket nem szabad a háztartási szemétkébe tenni, hanem külön kell őket eltávolítani, vagy a kereskedőnél leadni!



Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó törvény (ElektroG) szerint az elektromos hulladékot nem a háztartási szemétkébe kell dobni, hanem elkülönítve kell

eltávolítani.

