



TOOLCRAFT

## Használati útmutató

# Nagy teherbírású polc 350 kg

Rend.sz.: 1530556

### Rendeltetés szerű használat

Ez a termék szintenként max. 350 kg súlyú teher tárolására szolgál. A polcokat kívánság szerinti magasságban lehet az állványban elhelyezni.

A termék csak beltérben használható, kültéri használata nem megengedett. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági okokból a terméket nem szabad átépíteni és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat, tönkremehet. Ezen kívül a szakszerűtlen alkalmazás személyi sérülést, stb. is okozhat. Figyelmesen olvassa el és jól őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és terméknegnevezés a mindenkorai tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- 5 db polcelem
- 8 db állványtalp
- 8 db függőleges tartóelem
- 10 db hosszanti tartóelem
- 10 db keresztmervítő
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatókat, ezt a linket adja meg: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) honlapról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlap útmutatásait.

### A szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A nyíl szimbólummal jelölve Ön különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és különösen a biztonsági tudnivalókat tartsa be! Az ebben a használati útmutatóban ismertetett biztonsági előírások és a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért, vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.**

#### a) Általános információk

- A termék nem játékszer. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az a kisgyermekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, a közvetlen napfénytől, az erős rázkódásoktól, a magas páratartalomtól, a nedvességtől, az éghető gázoktól, gőzöktől és az oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
  - láthatóan sérült,
  - már nem szabályszerűen működik,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
  - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságos használatával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.



- Ha lenne még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

### b) Személyek és a termék

- Nehezebb tárgyak elhelyezése esetén kérjen segítséget, így elkerülheti a sérülést (pl. a hát sérülését).
- Vizsgálja át a szállítás tartalmát, mielőtt a szerelést elkezdi. Tilos szerelést végezni hiányos szállítás esetén.
- Az összeállításnál, illetve az összeszerelésnél óvatosan járjon el. Mivel a termék szélei helyenként élesek, jelentős a sérülésveszély! Ezen kívül vigyáznia kell arra is, hogy ne szoruljon be az ujjá.
- Ön csak a szereléshez szükséges munkákat végezze el. Soha ne alakítsa át a terméket és ne kísérelje meg a házilag javítását sem. Ne hajtson végre rajta semmilyen változtatást.
- Nagyon lelkiismeretesen végezze a szerelést. A termék hibás működése drága következményekkel járhat, ezen kívül még a sérülés veszélye is fennáll.
- Ne terhelje túl a terméket! Tartsa be a műszaki adatoknál megadott értékeket.
- Lehetőség szerint egyenletesen terhelje meg a terméket.
- Mindig tartsa be az aljzat megengedett legnagyobb teherbírását.
- A terméket kizárólag sima és stabil aljzatra helyezze.
- Ne használja a terméket létraként, vagy mászási segédletként.
- A termék használatbavétele előtt ellenőrizze a működését.
- Amennyiben Ön nem biztos a dolgában, akkor inkább ne saját maga végezze az összeszerelést. Bízva azt szakemberre.

### Az összeszerelés

A fentiekben kívül még ezeket a szerszámokat, ill. tartozékokat használja:

- Munkáskesztyű
- Gumi- vagy acélkalapács
- Lapos fadarab

Kövesse a szerelési útmutató képein látható lépéseket!

"A" tájolás




"B" tájolás



- Dugja rá a talpakat a nyolc sarokprofilból álló függőleges tartóelem egyik végére. A négy függőleges tartóelemen a hosszúkás furatok rövidebb oldalán lévő állványtalpokat dugja rá a tartóelem profiljára ("A" tájolás). A maradék négyet a szemközti oldalról kell ráadni ("B" tájolás).
- A gumisarkok a lenti részen a polc talpaiként, a felső részen pedig élvédőként fognak szolgálni.

- Vegye a két "A" tájolású függőleges tartóelemet és megfelelő magasságban kösse össze ezeket a két keresztmervítővel. A talpak közben lefelé nézzenek.
- Lentől kezdje a keresztmervítők beszerelését.
- Számoljon le egyenlő mennyiségű hosszúkás furatot. Ugyanis a keresztmervítőkön pontosan ugyanarra a helyre kell kerülniük a függőleges tartóelemeknek és a két mervítő rúd is azonos magasságra kerüljön, így mindkettő vízszintesen fog a helyére kerülni.
- A két oldalrész előszereléseként ismétlje meg az előbbi lépéseket az ugyanolyan tájolású (A) maradék két függőleges tartóelemmel is.





- Fogjon két hosszanti tartóelemet és az alsó részen ugyanabban a magasságban kösse össze azokat az első oldalrészsel. Közben gondoljon arra is, hogy az alapzathoz képest elég szabad hely maradjon az első szinten lévő polclap számára.
- Ugyanabban a magasságban kösse össze a hosszanti tartóelemeket a két előre összeszerelt oldalrészsel.
- Ehhez használja a gumikalapácsot, vagy az acélkalapácsot, amelyekkel be tudja ütni a helyükre a hosszanti tartóelemeket a hosszúkás furatok keskenyebb oldalán. A kalapáccsal ne közvetlenül a polcelemre üssön, hanem tegyen rá egy lapos fadarabot, amely védi a polcelemet (a fadarab nem tartozik a termékkel együtt szállított tartozékok közé). A fadarabot keresztirányban egyidejűleg mind a két tartóelemre fektesse rá, így a fadarab közepére mért ütések azonos pillanatban és egyenletesen fognak megoszlan a két tartóelem felső részén.
- Ugyanezt ismételje meg mind a négy saroknál.
- Az előbb megismert összeszerelési lépéseket ismételve, a kívánt magasságban szerelje be a többi tartóelemet is (a képeken nem szerepel az összes tartóelem).
- Illessze be az együtt szállított polclapokat a polc tartóelemei peremrésszébe.




- A polc felső részének összeszereléséhez vegyen elő két hosszanti tartóelemet és két keresztmerevítőt, majd dugja bele azok legalul lévő rögzítőfüleit a polc már előre összeszerelt alsó részének sarokprofilján legfelül lévő hosszúkás furatokba – most még csak lazán dugja össze, de ne véglegesen. Aztán fogjon egy-egy "B" tájolású, élvédővel ellátott függőleges tartóelemet és állítsa azokat függőlegesbe, majd illessze bele azokat a hosszanti tartóelem és a keresztmerevítő felül lévő rögzítőfülébe. Ugyanezt ismételje meg a következő függőleges tartóelem három másik végén is. A szemközti lévő (rövidebb) keresztmerevítővel kezdje és utána illessze be mind a két hosszanti tartóelemet.

- Ehhez használja a kalapácsot, esetleg a gumikalapácsot, mert azzal be tudja ütni a tartóelemeket a helyükre a hosszúkás furatok keskenyebb oldalán. A legjobb, ha alátétként megint a lapos fadarabot használja (ez nem tartozik a termékkel együtt szállított tartozékok közé). A fadarabot keresztirányban egyidejűleg mind a két tartóelemre fektesse rá, így a fadarab közepére mért ütések azonos pillanatban és egyenletesen fognak megoszlan a két tartóelem felső részén.

→ Ügyeljen arra, hogy a két függőleges tartóelem végei egymásra kerüljenek és egyikük se tudjon oldalirányban elmozdulni.

- A polc alsó részénél megismert összeszerelési lépésekhez hasonlóan illessze be a helyükre a többi keresztirányú és hosszanti tartóelemet és polclapot is, amíg mindegyik a helyére kerül.
- Először a legfelső tartóelemeket kösse össze és utána igény szerint szereljen be még további polclapokat is.
- Mindez már kezdettől fogva kellő keresztmerevséget biztosít a teljes polc számára és megkönnyíti a többi polclap beszerelését is.
- Amikor Ön elkészült a polc összeszerelésével, akkor a helyiségben keressen számára egy megfelelő helyet, de néhány tiplivel és csavarral (ezek nem együtt szállított tartozékok) a falhoz, vagy egy függőleges tartóoszlophoz is kipányvázhatja a kész állványt.
- Fúrjon lyukat a falba és a polcot a még szabadon maradt hosszúkás furatoknál rögzítse azt a falhoz. Ehhez csavarokat és tipliket használjon (ez nem tartozik a termékkel együtt szállított tartozékok közé). Ez további merevítést és stabilitást ad a polcnak.

 Vigyázzon arra, hogy a szerelőfuratok fúrásánál, illetve a becsavarozásánál ne sértsen meg kábeleket vagy vezetékeket (vízvezetékét sem).

- A polc szétszereléséhez fordított sorrendben végezze el a fentebb ismertetett lépéseket. Először vegyen ki minden polclapot.
- Ezeket alulról felfelé üsse ki a helyükről, így ki tudja emelni ezeket a függőleges tartóelemekből.

## Ápolás és tisztítás

- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más vegyi oldatot, mivel ezek károsíthatják a tartószerkezetet, vagy akár a polc helyes működését is hátrányosan befolyásolhatják.
- A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törülköndőt.

## Hulladékkezelés



A leselejtezett termék hulladékkezelését az érvényes törvényi rendelkezések szerint hajtsa végre.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

## Műszaki adatok

Terhelhetőség .....	350 kg szintenként (egyenletes teherelosztással)
A polcelem vastagsága .....	6,8 mm
A tartóelem vastagsága .....	1,2 mm
Használati és tárolási körülmények.....	-20 és +60 °C között, 5 – 90 % relatív páratartalom mellett
	(nem kondenzálódó)
Méreték (H x Sz x Ma).....	900 x 450 x 1800 mm
Súly.....	22 kg