


# FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Rendelési szám: 2302861

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302861>

VARIOFACE homlokadapter, Allen Bradley Controll-Logix-hez és Honeywell PlantScape-hez, legfeljebb 2 x 8 csatorna csatlakoztatható. A homlokadaptereket a magas 1756-TBE fedelekbe (nem mellékeljük) dugaszolják.

## Kereskedelmi adat

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EAN                       | <br>4 017918 917524 |
| Csomag                    | 1  |
| Vámtarifa                 | 85369010   |
| Katalógusoldal információ | Oldal 425 (CAT-7-2013)   |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános adatok

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| $U_N$ névleges feszültség         | < 50 V AC                     |
|                                   | 60 V DC                       |
| Rákapcsolható csatornák           | 16                            |
| Csatlakozók csatlakozástechnikája | IDC / FLK - tűsésáv (2,54 mm) |

|  |  |
|--|--|
| Csatlakozók száma                          | 2  |
| Csatlakozók pólusszáma                     | 14   |
| Pólusszám                                  | 14   |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)             | -20 °C ... 50 °C   |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C   |
| Beépítési pozíció                          | tetszőlegesen  |
| Max. megengedett áram                      | 1 A (áganként)<br>8 A (csatlakozásonként, betáplálás külön feszültségellátással) |
| Szabványok/előírások                       | IEC 60664<br>DIN EN 50178<br>IEC 62103   |
| Szennyeződési fok                          | 2  |
| Túlfeszültség kategória                    | II   |

## Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

Kapcsolási rajz



FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC kapcsolási rajz

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;