


- 1 USB-port
- 2 BE (I)/KI (O)
- 3 Port LED
- 4 Hálózat LED
- 5 DC tápbemenet USB csatlakozó
- 6 dugó



Használati útmutató

USB-s hub, 4 portos, kapcsolható

Rend. sz.: 1687470

Rendeltetészerű használat

Ezzel a termékkel további 4 USB2.0 készülék csatlakoztatható a számítógéphez. Lefelé kompatibilis az USB 1.1-gyel és támogatja a plug-and-playt valamint hot swappingot. Mindegyik csatlakozónál egy be-/kikapcsoló található.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a terméket más célra használja, mint előbb megneveztük, a termék károsodhat. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárat, gyulladást vagy más veszélyeket is okozhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- USB hub
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kiskisgyerekek játékszernek tekinthetnek, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Használat



Győződjön meg arról, hogy a tápegység maximális lehetséges áramleadását nem haladják meg a csatlakoztatott készülékek.

- Csatlakoztassa az USB dugót a számítógép egy szabad USB csatlakozójához (6).
- Csatlakoztasson egy USB-s készüléket az USB hub (1) egy szabad USB csatlakozójához.
- Kapcsolja be ill. ki az adott port áramellátását a hozzá tartozó kapcsolóval (2).
- Ha csatlakoztatáskor az egyik LED (3) világít, akkor az adott USB port be van kapcsolva.

Tápegység (nem szállítjuk vele)



Győződjön meg arról, hogy a tápegység maximális lehetséges áramleadását nem haladják meg a csatlakoztatott készülékek.

- A hub most ún. busz-táplálású üzemmódban működik. Ez azt jelenti, hogy a számítógép által az USB-porton rendelkezésre bocsátott 500 mA áram felosztódik a 4 port között.
- Egy tápegység használatával (5 VDC, min. 2000 mA) mind a 4 USB csatlakozó egyenként 500 mA áramot képes szolgáltatni. A tápegység csatlakozási adatai a műszaki adatokban találhatóak.
- Csatlakoztassa a tápegységet a DC hálózati bemenethez (5).
- hubhoz max. 4 db USB-s készülék csatlakoztatható. A hub plug-and-play és hot swapping támogatással rendelkezik (a készülék illesztőprogram automatikusan telepítődik és a készüléket már futó operációs rendszer esetén is csatlakoztatni lehet).

Az USB 2.0 lefelé kompatibilis USB 1.1-gyel. Az USB 2.0 átviteli sebesség (480 Mbit/s, 60 MB/s) eléréséhez a csatlakoztatott készülékeknek is az USB 2.0-t kell támogatnia. Az átviteli sebesség elosztódik a 4 csatlakozón.

Ápolás és tisztítás

- Válassza le a készüléket a számítógépről és húzza ki az összes periféria készüléket.
- Hagyja szobahőmérsékletre hűlni, ha működés közben felmelegedett.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához csak egy száraz, szálmentes kendőt használjon.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

USB hub

Üzemi feszültség.....	5 VDC (USB-n keresztül), 500 mA
Csatlakozók.....	4
USB csatlakozó.....	2.0 / 1.1
Átviteli sebesség.....	max. 480 Mbit/s
Vezeték hossz.....	44 cm (dugó nélkül)
Használati feltételek.....	-10 ... +60 °C, 20 - 80 % relatív légnedvesség
Tárolási feltételek.....	-20 ... +80 °C, 10 - 90 % relatív légnedvesség
Méret (sz x ma x mé).....	105 x 24 x 35,5 mm
Súly.....	54 g

Támogatott operációs rendszerek

Windows®, Mac, Linux

Tápegység (nem szállítjuk vele)

Kimeneti feszültség/áram..... 5 VDC, max. 2000 mA
 Dugó átmérő..... 1,35 mm (belső) / 3,5 mm (külső), hossz: 10 mm, +