


Előkészületek

3 Már meg is. Telepítse az okostelefonján, tablején vagy laptopján a tetszésének megfelelő szoftvert.



A készülék leírása:

HHOBD

Modell szám:

HHOBD Wi-Fi

Méreték:

kb. 70 x 45 x 25 mm (h x sz x m)

Súly:

kb. 40 gramm

Táplékszűrés:

12 V= az autókakkumulátorról

Üzemi hőmérséklet:

0°C ... 50°C

Tárolási hőmérséklet:

20 ... 70° C

Támogatott protokollok:

ISO-9141, ISO 14230, ISO 15765, KWP 2000, SAE J1850

PWM & CAN és J1939.



A HHOBD készülék az engedélymentes 2400 - 2480 MHz frekvenciatartományban működik.

EU megfelelőségi nyilatkozat

Az EXZA ehelyett úgy nyilatkozik, hogy ez a vezeték nélküli készülék megfelel az R&TTE- és EMV-irányelvnek

Az EU megfelelőségi nyilatkozat egy másolata megtalálható a www.exza.de web-oldalon.



EXZA, Ismail Sahin, Strohnstraße 23a, D-72622 Nürtingen

www.exza.de



0 706949 976542

© 2017 EXZA. Minden jog fenntartva

A HHOBD készülék készülék nem alkalmas arra, hogy állandóan legyen szerezve a gépjárműbe. A hibátörölőből csak akkor lehet véglegesen törölni a hibákat, ha már kijavították azokat. A hibakód törlése még nem szünteti meg a hibát. Ezek a hibajelentések újra megjeleníthetők.

Közlekedésbiztonság
Egy jármű vezetése közben nem tanácsos használni a HHOBD készüléket. Némelyik országban egyenesen tiljlik ezt. Tájékozódjon a diagnosztikai készülékeknek, gépkocsiszervizés közben való használatára vonatkozó hatályos törvények és rendelkezések felől. A közúti közlekedés folyamán viselkedjen mindig nagyon óvatosan és figyelmesen. Ne használja diagnosztikai készülékét, ha a közúti forgalom vagy más tevékenység a teljes figyelmezt. igényli.

Öt éves EXZA garancia
Az EXZA az eredeti vásárlás dátumától számított öt éves időtartamra garantiálja, hogy a hardvertermék mentes az anyag- és gyártási hibáktól. A garancia nem vonatkozik a normál elhasználódásra visszavezethető hibákra, valamint baleset vagy nem rendeltetésszerű használat által okozott károkokra. A garanciális szolgáltatások a fogyasztóvédelmi törvényekben meghatározott rendelkezéseken felül alkalmazandók. Ha garanciális igényt érvényesít, kérésre be kell mutatnia a vásárlási bizonylatot.

Üdvözljük az EXZA HHOBD készülék birtokosait.
A HHOBD WiFi egy diagnosztikai készülék, amely az összes elektronikus gépkocsiadatot a WLAN összeköttetés útján továbbítja. A gépkocsiadatokat illetően egy szerden és valós időben lehet kiolvasni.
A HHOBD készülék az EU-ban engedélyezett összes OBD-2 gépkocsival kompatibilis, mivel támogatja az ISO-9141, ISO 14230, ISO 15765, KWP 2000, SAE J1850 PWM & CAN és J1939 protokollt.


Alapinformációk
Az OBD2 egy 2. generációs fedézzel diagnosztikai rendszer, és a járműadatok memóriájának az ellenőrzésére szolgál. A rendszert az emissziós rendszer és a fontos elektronikus- és motoralkatrészek ellenőrzésére fejlesztették ki. Ha a hibajelző lámpa (MIL) gyullad, az OBD-2 készülék segítségével a hibakódok kiolvashatók.

Biztonság és használat
Mindig körültekintően használja a HHOBD készüléket. Erzekenny elektronikus alkatrészeket tartalmaz, és megsérülhet, ha leejti, szétzerelik, vagy szélsőséges hőmérsékletnek vagy folyadékoknak eszik ki. Ne folytasson viz vagy más folyadék a készülékre, és ne is csapaghesse rá. A behatoló víz elektromos rövidzárt hozhat létre, és károsíthatja mind a készüléket, mind a gépkocsit. Hagyja abba a használatát, ha megsérült. Nezzzen utána, hogy a gépkocsi alkalmas-e diagnosztikai vizsgálataokra. Csak akkor csatlakoztassa a HHOBD készüléket a gépkocsival, ha ki van kapcsolva a gyújtás. Csak azután kapcsolja be a gyújtást, ha már elvégezte az összeköttetést.

1 A HHOBD készülék csatlakoztatása.

Csatlakoztassa a HHOBD készüléket az OBD-2 interfészhez

Fontos: Ellenőrizze, hogy a szoftverben a kapcsolat WiFi-re legyen állítva.



2 Aktiválja a WLAN funkciót, és létesítsen összeköttetést a HHOBD készülékkel. „OBDII” vagy „WiFi_OBDII” néven található meg. PIN: „12345678”.

