

# PEREL®

## C3492

---



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

V. 02 -2018.03.07

9



CE

©Velleman nv

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## 1. Bevezetés

**Az Európai Unió összes lakosa számára:  
környezetvédelmi információk erről a termékről**

A készüléken vagy a csomagoláson látható szimbólum azt jelzi, hogy a készüléknek az élettartama leteltével történő eltávolításával kárt okozhat környezetének. Az egységet (vagy a használt elemeket) ne távolítsa el a szelektálatlan háztartási hulladék közé; az egységet vagy a használt elemek eltávolítását egy erre szakosodott cégnek kell elvégeznie újrahasznosítás céljából. A készüléket adja vissza a kereskedőnek, vagy vigye el egy helyi



hulladékhasznosító vállalathoz. Vegye figyelembe a helyi környezetvédelmi előírásokat.

**Ha kétsége van, érdeklődjön a helyi hatóságoktól az eltávolítás irányelveiről.**

Köszönjük, hogy a **C3492** ! beszerzése mellett döntött! Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szállítási sérülései. Ha ez a helyzet, ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőhöz.

## 2. Biztonsági tudnivalók

- Ne állítsa a készüléket soha a szőnyegpadlóra vagy egy bútor mögé, függöny elé vagy bármilyen más tárgy elé, amely a hanghullámokat el tudja nyelni.
- Ha teszteli a készüléket, tartsa azt a füleitől távol.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a készüléket kültéren, és védje esőtől és nedvességtől.

## 3. Általános irányelvek

Lásd a Velleman® szerviz- és minőségi garanciára vonatkozó részt a használati útmutató végén.

## 4. Leírás

<b>1</b>	Tápáram ellátási bemenet
----------	--------------------------

<b>2</b>	Ellenőrző gomb
----------	----------------



## 5. A készülék vizsgálata

Nyomja meg a vizsgáló gombot, a készülék megvizsgálása céljából.

**FIGYELEM:** Tartsa az állatrisztót a füleitől távol, mivel ez nagyon éles hangot bocsát ki.

## 6. Alkalmazás

Válasszon egy alkalmas felállítási helyet.

Lásd az ábrát. Dugja be a

hálózati adaptert a készülék

tápáram ellátó


bemenetébe. Csatlakoztassa a hálózati adaptert

a hálózathoz. Rágcsálók és rovarok normál esetben már

4 - 6 óra után eltűnnek. Hagyhatja a készüléket

problémamentesen a hálózatra

csatlakoztatva.



## 7. Műszaki adatok:

Tartomány..... 370-465 m<sup>2</sup> (szabad téren)

Frekvenciatartomány.....

. .... 30-65 kHz

Hangnyomás

szint..... 2 x 130 dB

Sugárzási

szög.....

260°

Tápáramellátás..... 9 VDC, 200 mA (hálózati adapter

vele szállítva)

Méret.....

120 x 90 x 70 mm

Súly.....

160 g

**Ezt a készüléket csak eredeti tartozékokkal használja. A Velleman NV nem vállal felelősséget a készülék (helytelen)**

**használatából fakadó károkért vagy sérülésekért. Ha a termékről és a legújabb változatokról több információt igényel, keresse fel a [www.perel.eu](http://www.perel.eu) honlapot. Fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli változtatások jogát.**

**© SZERZŐI JOG**

**A jelen használati útmutató szerzői jogával a Velleman NV rendelkezik. Minden jog - világszerte - fenntartva.** A szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül nem szabad az útmutatót, vagy annak egyes részeit másolni, reprodukálni, másolni, fordítani feldolgozni vagy tárolni.

V. 02 -2018.03.07

11

©Velleman nv

