

**Tartozékok  
SIHA 3/G20 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****DCS marshalling**

DCS marshallingra használható, PUSH IN csatlakozóval, illetve többfunkciós, csavaros csatlakozást (WMF) használó DCS marshalling kapcsokkal felszerelt innovatív PRV-sorkapcsaink nem csupán helyet takarítanak meg a panelben, hanem hatékonyabb jelátvitelt is garantálnak a folyamatvezérlő rendszerekben.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SIHA 3/G20 BL
Rendelési szám	<a href="#">1004260000</a>
Verzió	Tartozékok, Biztosítéktartó, Névleges keresztmetszet: Kezelési útmutató/katalógus
GTIN (EAN)	4032248709717
Menny.	25 Stück

**Tartozékok**  
**SIHA 3/G20 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Magasság	33,38 mm	Magasság (coll)	1,314 inch
Mélység	45,69 mm	Mélység (coll)	1,799 inch
Nettó tömeg	7,6 g		

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

**Anyag adatok**

Anyag	Wemid	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

**Rendszer specifikációk**

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

**Kiegészítő műszaki adatok**

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Kezelési útmutató/ katalógus
--------------------	-----------	---------------------	---------------------------------

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC000036	ETIM 5.0	EC000036
ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-11-49
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">Beipackzettel_SIHA3.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>