

CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Csak egyedi rendeléssel**A kép illusztráció**

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source. The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sized of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKGY |
| Rendelési szám | 2589960000 |
| Verzió | Halogen-free cable duct, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118603477 |
| Menny. | 64 m |

CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Hossz | 2 000 mm | Hossz, inch | 78,74 inch |
| Szélesség | 25 mm | Szélesség (coll) | 0,984 inch |
| Magasság | 37,5 mm | Magasság (coll) | 1,476 inch |
| Nettó tömeg | 203 g | | |

General information

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---------|
| Anyag | PPE | Fedél | Igen |
| Felszerelés típusa | becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt | Flexible wiring duct | Nem |
| Halogén | Nem | Non-tracking | Igen |
| Rés hézag | 7,5 mm | Rés szélesség | 5 mm |
| Szín | sötétszürke | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Usable cross-section | 720 mm ² | Version of side panel | slotted |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | eClass 6.2 | 27-40-07-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-07-03 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekEngineering Data [STEP](#)

CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

