

**Ipari Ethernet  
IE-OM-V05M-K11-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Kialakítása a HDC / Rockstar dugaszolható csatlakozókhoz, 5. változat, az IEC 61076-3-106 szerint, fém

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-OM-V05M-K11-1S
Rendelési szám	<a href="#">1966260000</a>
Verzió	Csatlakozódoboz, IP67, 5. változat, 1 port, egyenes
GTIN (EAN)	4032248658459
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-OM-V05M-K11-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	140 mm	Hossz, inch	5,512 inch
Szélesség	75 mm	Szélesség (coll)	2,953 inch
Mélység	57 mm	Mélység (coll)	2,244 inch
Nettó tömeg	449 g		

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Általános adatok**

Dugaszolási ciklusok	750	Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Falra szerelés
Ház fő anyaga	AL-Si 12	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	szürke
Védelmi osztály	IP67		

**Szabványok**

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-106 Var. 5

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001084	ETIM 4.0	EC000439
ETIM 5.0	EC000439	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	30-21-18-18	eClass 5.1	19-07-04-01
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Jóváhagyások**


ROHS Megfelel

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Ipari Ethernet  
IE-OM-V05M-K11-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****Méretrajz****Rajz**