

**Ipari Ethernet
IE-OM-V01M-K21-2S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Csatlakozó doboz, kialakítása a bajonett dugaszolható csatlakozók, 1. változat, az IEC 61076-3-106 szerint, fém

Általános rendelési adatok

Típus	IE-OM-V01M-K21-2S
Rendelési szám	1966330000
Verzió	Csatlakozódoboz, IP67, 1. változat, 2 port, egyenes
GTIN (EAN)	4032248658527
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-OM-V01M-K21-2S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	125 mm	Hossz, inch	4,921 inch
Szélesség	136 mm	Szélesség (coll)	5,354 inch
Mélység	57 mm	Mélység (coll)	2,244 inch
Nettó tömeg	652 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Falra szerelés
Ház fő anyaga	AL-Si 12	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	szürke
Védelmi osztály	IP67		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------------	------------------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001084	ETIM 4.0	EC000439
ETIM 5.0	EC000439	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	30-21-18-18	eClass 5.1	19-07-04-01
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 12:27:35 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Ipari Ethernet
IE-OM-V01M-K21-2S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz****Rajz**