

Ipari Ethernet IE-FM5Z2LO0005MSD0SD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FM5Z2LO0005MSD0SD0-X
Rendelési szám	1433970050
Verzió	Patchkábel duplex kengyel mellékelve, SC-duplex IP 20, SC-duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 5 m
GTIN (EAN)	4050118242393
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet IE-FM5Z2L00005MSD0SD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	5 m	Hossz, inch	0,197 inch
Nettó tömeg	60 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...70 °C		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-4
----------------------	-------------

Száloptika

Csillapítás	≤ 2,7 dB/km 850 nm esetén, ≤ 0,8 dB/km 1300 nm esetén	Elemi szál típusa	GOF, Multimódusú, OM2
Sávszélesség	≥ 600 MHz*km 850 nm- nél, ≥ 600 MHz*km 1300 nm-nél		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	28 mm	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	56 mm
Halogén	Nem		

Kábel szerkezet

Köpenyátmérő	2.8 * 5.7 mm	Érátérő	50 µm
Kábelelek elrendezése	ZIPCORD	Standard megnevezések	I-V(ZN)H
Köpeny anyaga	LSZH	Köpeny színe	narancssárga

dugó

Bal oldali csatlakozó verziója	SC-duplex IP 20	Jobb oldali csatlakozó verziója	SC-duplex IP 20
--------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------

Besorolások

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-FM5Z2L00005MSD0SD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Részletrajz

