


CD 25X80

Rendelési szám: 3240197

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240197>

Kábelcsatorna, szürke, felső és alsó részből áll, szélessége: 25 mm, magassága: 80 mm, hossza: 2000 mm

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 046356 459136 |
| Csomag | 10 |
| Vámtarifa | 39259020 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 545 (CAT-5-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.08



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Hossz (b) | 2000 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Szélesség (a) | 25 mm |
| Szín | szürke |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -5 °C ... 60 °C |

| | |
|------------|------------|
| Összetevők | ólommentes |
| Anyag | PVC |

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|------------------|----------------|---|
| Általános | | |
| 3240285 | CD COVER 25 | Kábelcsatorna fedél, szürke, szélessége: 25 mm, hossza: 2000 mm |
| 3240498 | RVT-PA 4 | Műanyag feszítő szegecs, 4 mm furatátmérőhöz és 1,5... 6 mm anyagvastagsághoz |
| 3240499 | RVT-PA 6 | Műanyag feszítő szegecs, 6 mm furatátmérőhöz és 1,5...6 mm anyagvastagsághoz |
| 1212478 | UNIFOX-RVT P 4 | Szegecshelyező-szerszám, az RVT-PA 4 műanyag szegecs megmunkálásához |
| 1212509 | UNIFOX-RVT P 6 | Szegecshelyező-szerszám, az RVT-PA 6 műanyag szegecs megmunkálásához |

Rajzok

Méretrajz

Fenekperforálás DIN EN 50085 szerint



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;