

**WKM**  
**WKM 8/30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



A halogénmentes, átlátszó zseb a **WKM** jelölőtartón kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötős rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomtatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre.

**Az Ön előnyei a WKM kábeljelölők használata esetén**

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

**Általános rendelési adatok**

Típus	WKM 8/30
Rendelési szám	<a href="#">1631910000</a>
Verzió	WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4008190206666
Menny.	50 Stück

**WKM**  
**WKM 8/30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0,315 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1,181 inch
Mélység	3,5 mm	Mélység (coll)	0,138 inch
Nettó tömeg	0,732 g		

**Általános adatok**

Anyag	Polipropilén	Nyomatás típusa	üres
Szélesség	8 mm	Szín	Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C

**Vezeték és kábeljelölők**

Vezeték külső átm.	7 - 115 mm	Vezeték külső átmérő, max.	115 mm
Vezeték külső átmérő, min.	7 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm <sup>2</sup>		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**WKM  
WKM 8/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Felhasználási példa**

---

