

ESG ESG 9/17.7 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

Különböző típusok kaphatók a következő gyártók készülékeihez:

- Siemens
- Telemecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésinre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/17.7 K MC SDR
Rendelési szám	2047550000
Verzió	ESG, Készülékjelölők x 17.7 mm, PA 66, Szín: Vevőspecifikus
GTIN (EAN)	4050118411065
Menny.	36 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**ESG
ESG 9/17.7 K MC SDR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok
Méreték és tömegek

Szélesség	17,7 mm	Szélesség (coll)	0,697 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0,354 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	0,58 g		

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	LS kapcsoló, Öntapadós	Anyag	PA 66
Halogén	Nem	Nyomtatott karakterek	A megrendelő igényei szerint (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt)
Szélesség	17,7 mm	Szín	Vevőspecifikus
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40... 100 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN
------------------	-----------------------

Adatlap

ESG
ESG 9/17.7 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

