

KCMA-32-500-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kábeles áramváltókat elsődlegesen a felújításnál használjuk,

hogyan elkerüljük a primer vezetők megbontását.

- A méreteiknek köszönhetően könnyű kezelésnek köszönhetően, a kábeles áramváltók különösen alkalmasak olyan helyekre, ahol nehéz a hozzáférés vagy korlátozott a hely
- Kombinálva a húzókegyekkel, a "pattintó" rendszer még az "egykezes" felszerelést is lehetővé teszi.

Általános rendelési adatok

Típus	KCMA-32-500-5A-5VA-1
Rendelési szám	2420740000
Verzió	Primer áram: 500 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA, Tűrésosztály: 1
GTIN (EAN)	4050118428889
Menny.	1 Stück

KCMA-32-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	59,2 mm	Szélesség (coll)	2,331 inch
Magasság	96,4 mm	Magasság (coll)	3,795 inch
Mélység	90 mm	Mélység (coll)	3,543 inch
Nettó tömeg	290 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-5 °C
Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C

Műszaki adatok

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram		Üzemi feszültség, U_{max} , max.	0,72 kV
$I_{termikus}$	$1,2 \times I_{rated}$		

Villamos tulajdonságok

Primer áram	500 A	Szekunder áram, max.	5 A
Terhelés	5 VA	Tűrésosztály	1

Áram alatti vezetékek méretei

Kör keresztmetszetű vezeték	32,5 mm
-----------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	instruction sheet german.pdf
--------------------	--

KCMA-32-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

