

**Cabtite (cable entry system)
CABTITE FR 16/8 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE FR 16/8 BK
Rendelési szám	2583470000
Verzió	Keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 19.6 mm, Szélesség: 70 mm, Mélység: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616866
Menny.	1 Stück

Cabtite (cable entry system)
CABTITE FR 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	126 mm	Hossz, inch	4,961 inch
Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2,756 inch
Magasság	19,6 mm	Magasság (coll)	0,772 inch
Legalacsonyabb változat magassága	19,6 mm	Mélység	19,6 mm
Mélység (coll)	0,772 inch	Rögzítési méret - szélesség	32 mm
Rögzítési méret - magasság	103 mm	Nettó tömeg	51,7 g
Átmérő	5,5 mm		

General information

Meghúzási nyomaték	3 Nm	Opening width	46 mm
Opening length	91 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Sealing element	2 nagy tömítőelem, vagy 4 kis tömítőelem, vagy 1 nagy tömítőelem és 4 kis tömítőelem, vagy 8 kis tömítőelem	Halogén	
Szilikon	Nem	Tömítés	Nem
Anyag	Poliamid, üvegszál- erősítésű		TPE

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data	STEP
User Documentation	CabTite Installation Instructions

Cabtite (cable entry system) CABTITE FR 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

