

**Ipari Ethernet
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FrontCom szervizcsatlakozó® Micro USB-vel IP65-ben

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCM-USB-A
Rendelési szám	1018840000
Verzió	FrontCom Micro USB összekötő, USB 2.0, A típus
GTIN (EAN)	4032248730094
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-FCM-USB-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Falvastagság, max.	3 mm	Falvastagság, min.	1 mm
Nettó tömeg	2,3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános információk

Rögzítőanya meghúzási nyomaték	2 Nm	1. csatlakozás	USB A
2. csatlakozás	USB A	Árucikk leírása	FrontCom Micro USB összekötő, USB 2.0
Vezetékezés	A típus	Szín	fekete
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Felszerelés típusa	Szekrény, Elosztódoboz
Árnyékolás	360°; árnyékolás-érintkező	Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 1500		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-107	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	-----------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000674	ETIM 4.0	EC000674
ETIM 5.0	EC000674	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

A létrehozás dátuma 2019. július 29. 15:45:51 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Ipari Ethernet
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Szerelési kivágás**