

## Ⓛ használati útmutató

# LED-es éjjeli lámpa mozgásjelzővel

Rend. sz.: 1947429

### Rendeltetésszerű használat

A termék egy hálózati csatlakozóját dugható, és ott éjszakai fényként szolgál. Egy kapcsolóval tartósan bekapcsolható, (tartós fény), ill. egy PIR érzékelővel aktiválható.

Csak zárt helyiségekben használható. Szabad térségben való használata nem megengedett. Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Éjszakai világítás
- használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads), vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalóra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**


- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetésszerűen,
  - hosszabb ideig volt kedvezőtlen viszonyok között tárolva, vagy súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- A készülék kivitele a II. érintésvédelmi osztálynak felel meg. Feszültségforrásul csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszalja (220-240V~/50Hz) szolgálhat.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Ezen kívül a hálózati tápegységénél az elektromos áramütés kockázata miatt életveszély áll fenn! Hagyja, hogy a készülék először vegye fel a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Ügyeljen arra is, hogy az egész készülék szigetelése hibátlan és ép legyen. A házat nem szabad felnyitni! Nincsenek a felhasználó által karbantartandó részek a termék belsejében.
- Ne használja a készüléket, ha sérült. Válassza le az adott dugóját, és ezután húzza ki óvatosan a hálózati dugót.

- Ne fogja meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel. Áramütés veszélye!
- Húzza ki a hálózati dugót, ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.
- A termék ipari célokra nem alkalmas.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

#### Figyelem, LED-világítás:

- Ne nézzen bele a LED fényugárba!
- Ne nézze a LED-et közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!

### Áttekintés



- 1 MOTION/ON/PHOTO tolokapsoló
- 2 LED-es borítás
- 3 PIR érzékelő
- 4 Hálózati dugó

### Üzembe helyezés



Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket, hogy nem sérült-e! Ha sérülést állapít meg, a készüléket NEM szabad a hálózati feszültségre csatlakoztatni! Életveszély!

- Dugja be az éjszakai lámpát egy fali hálózati dugaszolóaljzatba.



A készüléket közvetlenül a fali dugaljba kell bedugni. Semmi esetre se használjon hosszabbított kábelt!

- A „MOTION/ON/PHOTO” tolokapsolóval válassza ki a három alábbi üzemmód egyikét:

#### „MOTION” kapcsolóállás

- Egy beépített PIR mozgásjelző egy mozgás észlelésekor bekapcsolja a fényt, és kb. 90 másodperc múlva ismét kikapcsol. Egy kiegészítő alkonyérzékelő megakadályozza, hogy az éjszakai fény nappal esetleg aktiválódjon. **Egy funkciótesztet ezért csak alkonyatkor ill. éjjel ajánlatos elvégezni!**

A PIR mozgásjelző abból ismeri fel a mozgást, hogy a mozgó személy (vagy elegendően nagy állat) testéből kiáramló meleg különbséget a háttérhez képest érzékeli. Ezért a PIR érzékelőt ne irányítsa fűtőtestre vagy ablakra, és kerülje a közvetlen napsütést is.

- Vegye figyelembe, hogy a „MOTION” üzemmódnál egy kb. egy perces felmelegedési idő szükséges (a konnektorba való bedugás után). Ebben az időszakban a PIR érzékelő a készülékben beáll a környezeti hőmérsékletre. Csak ezután működik korrektil a PIR érzékelő.

#### Kapcsolóállás: „ON”

- Az éjszakai fény tartósan aktív. Erre a funkcióra pl. egy lépcsőfeljáró szükségvilágításánál lehet szükség.

#### „PHOTO” kapcsolóállás

- A lámpába beépített alkony-érzékelő automatikusan bekapcsolja az éjszakai fényt, ha a helyiség megvilágítása egy meghatározott érték alá megy (pl. este). Ha ismét kivilágosodik, az éjszakai fény kikapcsolódik.

### Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

### Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

### Műszaki adatok

Tápfeszültség.....	220 – 240 V/AC, 50-60 Hz
Áramfogyasztás.....	0,6 W
PIR kioldó.....	8 ±3 lux (be), 15 ±5 lux (ki)
PIR érzékelési tartomány .....	5 m (vízszintes) 3 m (függőleges)
Fényforrás.....	1 x SMD-LED
Színhőmérséklet.....	5000 – 7500 K (hidegfehér)
Fényerő.....	1,8 lm
Üzemi feltételek.....	0 ... +40 °C, 0 – 85 % rF
Tárolási feltételek.....	-10 ... +60 °C, 0 – 85 % rF
Méret (Sz x Ma x Mh).....	71 x 114 x 72 mm
Súly.....	86 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utannyomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.