


**VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756**


Rendelési szám: 2322333

Az ábrán egy SIEMENS feliratozású változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322333>

VARIOFACE COMPACT LINE, átadómodul Allen-Bradley Control-Logix-hoz, Control-Logix specifikus feliratozással, pólusszáma 2 x 14, modul szélessége 98 mm

**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 046356 451734
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 475 (CAT-7-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.04.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

$U_N$ névleges feszültség	60 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	14
Szélesség	80,6 mm
Magasság	65,5 mm

Mélység	56 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	0,6 kV

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M 3

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	2
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	14

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

## Rajzok

Kapcsolási rajz



VIP-2/.../2FLK14/AB-1756 kapcsolási rajz

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;