



## UMK-RJ45/S/8PTDA

Rendelési szám: 2900682

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900682>

VARIOFACE modul egy RJ45-ös aljzatnak a direkt rugós technikájú kettős csatlakozókapcsokhoz való csatlakoztatására.



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 524353
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 320 (IF-2011)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Általános adatok</b>	
$U_N$ névleges feszültség	48 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összegárama	4 A
Pólusszám	8
Szélesség	25 mm

Magasság	91 mm
Mélység	51 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	DIN EN 50178
Szabványok / rendelkezések	DIN EN 50178
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	0,5 kV

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Rugós csatlakozás
Pólusszám	10
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Csupaszolási hossz	8 mm

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	RJ45 aljzat
Pólusszám	8

#### Tanúsítványok

Tanúsítások


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

### Kapcsolási rajz

---



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;