

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20

Rendelési szám: 1658435



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1658435>

RJ45-ös csatlakozó, IP20, CAT5e, 4 pólusú, PROFINET QUICKON gyorscsatlakozással, egy- és héteres AWG 22 vezetékekhez, 4,5 mm ... 8,0 mm közötti kábelátmérőkhöz, színe: szürke

**PROFI
NET**

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 163118
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 78 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.10.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	4
Profil	RJ45 8(4)
Árnyékolt	van
Csatlakoztatási ciklus	≥ 1000
Csatlakozási mód	IDC gyorscsatlakozás

Csatlakozási keresztmetszet	0,32 mm ² ... 0,32 mm ² (tömör)
	0,36 mm ² ... 0,36 mm ² (sodrott)
AWG csatlakozási keresztmetszet	22 ... 22 (tömör)
	22 ... 22 (sodrott)
Vezeték külső átmérője	4,5 mm ... 8 mm
Vezetékleágazás	egyenes
Szín	szürke
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 60 °C


Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA
Érintkezőtartó anyaga	PC
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen
Anyag	Műanyag
Védettség	IP20

Villamos paraméterek

Pólusszám	4
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Méretezési áram	1,75 A
Túlfeszültség kategória	I
Szennyeződési fok	1

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1658202	VS-08-RJ45-Q-COD-BK	Kódológyűrűk, az RJ45 QUICKON csatlakozók színes kódolásához, 10 színes gyűrűből áll, színe fekete
1658147	VS-08-RJ45-Q-COD-BN	Kódológyűrűk, az RJ45 QUICKON csatlakozók színes kódolásához, 10 színes gyűrűből áll, színe barna
1658134	VS-08-RJ45-Q-COD-BU	Kódológyűrűk, az RJ45 QUICKON csatlakozók színes kódolásához, 10 színes gyűrűből áll, színe kék
1658176	VS-08-RJ45-Q-COD-GN	Kódológyűrűk, az RJ45 QUICKON csatlakozók színes kódolásához, 10 színes gyűrűből áll, színe zöld
1658163	VS-08-RJ45-Q-COD-GY	Kódológyűrűk, az RJ45 QUICKON csatlakozók színes kódolásához, 10 színes gyűrűből áll, színe szürke
1658189	VS-08-RJ45-Q-COD-RD	Kódológyűrűk, az RJ45 QUICKON csatlakozók színes kódolásához, 10 színes gyűrűből áll, színe piros
1656893	VS-08-RJ45-Q-COD-SET	Kódoló készlet, az RJ45-QUICKON csatlakozó színes kódolásához, 80 db színes gyűrűből áll, 10-10 gyűrű a következő színekben: fehér, kék, piros, zöld, sárga, ibolyakék, barna, szürke
1658192	VS-08-RJ45-Q-COD-VT	Kódológyűrűk, az RJ45 QUICKON csatlakozók színes kódolásához, 10 színes gyűrűből áll, színe ibolyakék
1658150	VS-08-RJ45-Q-COD-YE	Kódológyűrűk, az RJ45 QUICKON csatlakozók színes kódolásához, 10 színes gyűrűből áll, színe sárga

Rajzok

Méreteirajz



RJ45 csatlakozó, IP20

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;