**Kivonat az online katalógusból**

# VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK

Rendelési szám: 1658053



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1658053

RJ45 falra szerelő keret, IP67, moduláris aljzatbetétekhez (Keystone), kerek szerelőkivágáshoz, tömítéssel, menettel és hollandianyával, színe fekete

**Ethernet**

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.06.20

## Kereskedelmi adat

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 144346 |
| Csomag | 5 |
| Vámtarifa | 85369010 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 84 (CAT-2-2013) |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Mechanikai paraméterek

| | |
|---|---|
| A dugaszhelyek száma | 1 |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 1000 |
| Szín | fekete |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |

**Anyagadatok**

| | |
|---|---|
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Elektronikaház anyaga | PA |
| Anyag | Műanyag |
| Tömítés anyaga | NBR |
| | NBR |
| Védettség | IP67 |

**Villamos paraméterek**

| | |
|---|---|
| Szennyeződési fok | 2 |

## Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok


| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Aljzatbetét** | | |
| 1653155 | VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU | RJ45 aljzatbetét, moduláris (Keystone), CAT6 (Link-Test), 8 pólusú, árnyékolt, aljzatról aljzatra |
| 1653168 | VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA | RJ45 aljzatbetét, moduláris (Keystone), CAT6, 8 pólusú, árnyékolt, kábelcsatlakozással (LSA), sodrathoz és tömör érhez AWG 26 ... 22 |
| 1689064 | VS-08-BU-RJ45/BU | RJ45 aljzatbetét, moduláris (Keystone), CAT5e, 8 pólusú, árnyékolt, aljzatról aljzatra |
| 1689459 | VS-08-BU-RJ45/KA/LSA | RJ45 aljzatbetét, moduláris (Keystone), CAT5e, 8 pólusú, árnyékolt, kábelcsatlakozással (LSA), tömör érhez AWG 26 ... 22 |
| 1656356 | VS-RJ11-BU-MOD/BU | RJ11 aljzatbetét, moduláris rendszer (Keystone), 6 pólusú, árnyékolatlan |
| **Védőfedél** | | |
| 1658066 | VS-08-SD-F-BK | Védőfedél, IP67, lapos kivitelű, az érintkezőbetét takarásához a falra szerelhető keretben, színe fekete |

## Rajzok


Méretrajz




RJ45-ös falra szerelhető keret, IP67




Szerelési kivágás




Anyacsavar

## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;