

HS-FR 1.2-2.4/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

A MultiMark-kal Önnek gyors és megbízható jelölőrendszer áll rendelkezésére, amellyel mindenféle jelölést zökkenőmentesen tud alkalmazni. Sorkapcsok, vezetékek, kábelek vagy készülékek – a MultiMark termékcsalád a jelölők jól strukturált, praktikus választékát kínálja, magas szintű M-Print® PRO konfiguráló szoftverünkkel összekötve, amelyet minden területen használhat.

A MultiMark előnyei:

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

Általános rendelési adatok

Típus	HS-FR 1.2-2.4/25 MM W
Rendelési szám	2621560000
Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 1.2 - 2.4 mm, 24.9 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118625486
Menny.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000

HS-FR 1.2-2.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	4 mm	Szélesség (coll)	0,157 inch
Magasság	24,9 mm	Magasság (coll)	0,98 inch
Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Nettó tömeg	0,2 g		

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Címkemező mérete	4 x 24,9 mm
Halogén	Nem	Szélesség	4 mm
Szín	fehér	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...125 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24
Vezeték külső átm.	1,2 - 2,4 mm	Vezeték külső átmérő, max.	2,4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,2 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,25 mm ²	Zsugorodás mértéke	2:1

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

HS-FR 1.2-2.4/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**