

VS-15-T-2PG11

Rendelési szám: 1688052



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688052>

D-SUB lengő tokozat, 2-es Shell méret, IP67 védetség

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 179687
Csomag	5
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 219 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Kialakítás	D-SUB 15
Magasság	24 mm
Szélesség	68,4 mm
Hossz	89 mm
Szín	szürke
A kábeleágazások száma	2

Vezetékleágazás	ferde
A tömszelence típusa	Pg11
Vezeték külső átmérője	3 mm ... 10 mm
A készülékház védettsége	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Elektronikaház anyaga	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Szövegmező mérete: 18 x 5 mm

Védelmi és záró elemek

1670235	Q-PROT 9/11	Zárósapka, Pg9/ Pg11-hez, a ki nem osztott csatlakozások lezárásához
---------	-------------	--

dugasz/adapter

1600027	CP-HCC 4	Kódoló profil, Szín: vörös
---------	----------	----------------------------

szerelés


1688117	VS-PG11 (3- 7)	D-SUB kalapos anya vezetéktömítéssel, 3 mm ... 7 mm átmérőjű vezetékekhez, VS-15-... lengő tokozathoz
1688104	VS-PG11 (5-10)	D-SUB kalapos anya vezetéktömítéssel, 5 mm ... 10 mm átmérőjű vezetékekhez, VS-15-... lengő tokozathoz

Általános

1688065	VS-15-TI-2EMV	D-SUB-EMC belső csomak, 2-es Shell méret, árnyékolt, VS-15-... lengő tokozathoz
---------	---------------	---

Rajzok

Méretrajz



D-SUB lengő tokozat

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;