

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 403015 S2B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A Klippon® név sok éve jelenti a kompetenciát és a minőséget a szekrények terén.

A Klippon® EBi ipari szekrény sorozat közepes környezeti feltételek között megbízhatóan védi a komponenseket, és hétköznapi alkalmazásokhoz javasolt.

Az alkalmazások egyedi megoldásainak egyre növekvő igényét ideálisan kielégíti a Klippon® EBi nagy behatolási és ütésállósága.

Standard termékünk a Klippon® EBi QL – forgópántos ajtóval és kétbites zárral.

Rögzítőcsavaros változat is kapható, de csak külön kérésre gyártjuk, és minimális megrendelési mennyiség vonatkozik rá. Kérésre DNV GL és cULus jóváhagyást is biztosítunk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | KEBI QL 403015 S2B0 |
| Rendelési szám | 2470720000 |
| Verzió | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 400 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 150 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szálcsiszolt, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118591231 |
| Menny. | 1 Stück |

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) KEBI QL 403015 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Szélesség | 300 mm | Szélesség (coll) | 11,811 inch |
| Magasság | 400 mm | Magasság (coll) | 15,748 inch |
| Mélység | 150 mm | Mélység (coll) | 5,905 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 250 mm | Rögzítési méret - magasság | 350 mm |
| Falvastagság, max. | 1,5 mm | Falvastagság, min. | 1,5 mm |
| Nettó tömeg | 6 600 000 g | Átmérő | 9 mm |

Ház földelés

| | | | |
|----------------------|---|-------------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. | Földelés, ház, burkolat | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. |
| Földelés, ház, külső | M6 földelő szegecs | | |

Tanúsítványszámok - tokozat

| | |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cULus) | E243298 |
|---------------------------|---------|

Általános információ

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|
| Anyagvastagság | 1,5 mm | Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm |
| Fedél nyílásszöge | 125 ° | Felhasználási területek | Kikötői berendezések, Gépgyártás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Folyamatirányítás |
| Ház anyagvastagsága | 1,5 mm | Peremes aljzat anyagvastagsága | 1,5 mm |
| Seal material of cover | Poliuretánhab | Szabványok | DIN EN 62208, IEC 60529 |
| Telepítési útmutató | Behesztett szerelőkeret, Rögzítőlemez | Anyag | Nemesacél 1.4301 (304) |
| Tömítés anyaga | Poliuretánhab | Felületi minőség | Szálcsiszolt |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C | Üzemi hőmérséklet, max. | 85 °C |
| Ütésállóság | 10,00 J | Védelmi osztály | IP66 |
| Ház kiegészítő | Rögzítőfülek, Felszerelés a ház hátfalán keresztül | Fedél kiegészítő | Negyed fordulatos kötőelem hornyos betéttel |
| Integrált rögzítést | Csavaros | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-01-01 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Adatlap**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 403015 S2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Declaration of Conformity |
| Engineering Data | STEP |
| User Documentation | Mounting Instructions Empty enclosures Klippon |

Adatlap

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 403015 S2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

