

**kábelsaru, záróelem
VFSKHI/1,5-2,5/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz
hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	VFSKHI/1,5-2,5/638
Rendelési szám	1491720000
Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301564
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
VFSKHI/1,5-2,5/638**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Tömeg	0,11 g	Nettó tömeg	1,124 g
-------	--------	-------------	---------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Csatlakozások

1. hossz (l1)	20,8 mm	Anyag/műanyag	PVC
Azonosító szín	kék	Csatlakozási szélesség (d2)	6,3 mm
Csatlakozási sűrűség (d3)	0,8 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²

Besorolások

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

**kábelsaru, záróelem
VFSKHI/1,5-2,5/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**