

HSS 1.6-4.8 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A TwinMark végtelenített hőre zsugorodó hüvelyt hőnyomtatással másodperceken belül lehet feliratozni. A karakterek számától vagy a rendelkezésre álló helytől függően a jelölő hosszát egyénileg lehet igazítani és rázsugorítani a vezetőre. Miután importálta az adatokat a mi M-Print® PRO szoftverünkkel és kinyomtatta a THM Plus S nyomtatóval, a zsugorítható hüvelyt a kívánt hossza perforáljuk és azonnal használatra kész. 30 m-nél hosszabb nyomtatási alapanyagot tartalmazó orsók esetén külső orsótartót (1302920000) kell használni.

Általános rendelési adatok

Típus	HSS 1.6-4.8 EL W30M
Rendelési szám	1505860000
Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 1.6 - 4.8 mm, x 7.6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118314175
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000

HSS 1.6-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	30 000 mm	Hossz, inch	1 181,1 inch
Szélesség	7,6 mm	Szélesség (coll)	0,299 inch
Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Nettó tömeg	190 g		

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Halogén	Igen
Hossz	30 000 mm	Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés
Szélesség	7,6 mm	Szín	fehér
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C
Vezeték külső átm.	1,6 - 4,8 mm	Vezeték külső átmérő, max.	4,8 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,6 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²	Zsugorodás mértéke	3:1

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)

HSS 1.6-4.8 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**