

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Product image

similar to the product

A CMA-CTM 7 sorozatú mini áramváltó egy induktív áramváltó,

amelyet a transzformátor elv szerint terveztünk kör keresztmetszetű primer vezetővel.

A CMA-CTM 7 sorozatú áramváltók karbantartásmentesek, és

32 A - 64 A primer áramok mérése terveztük.

Ezeket a primer áramokat legfeljebb 1 A-é alakítják a szekunder oldalon.

Kis méreteivel tökéletesen illeszkedik a 3 fázisú

megszakítóban való alkalmazásra

a 17,5 mm fázis távolsággal.

Általános rendelési adatok

Típus	CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1
Rendelési szám	2556030000
Verzió	Primer áram: 50 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 0.4 VA, Tűrésosztály: 1
GTIN (EAN)	4050118566406
Menny.	1 Stück

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	27,5 mm	Szélesség (coll)	1,083 inch
Magasság	46,5 mm	Magasság (coll)	1,831 inch
Mélység	19 mm	Mélység (coll)	0,748 inch
Nettó tömeg	64 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-5 °C
Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C

Műszaki adatok

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram		Üzemi feszültség, U_{max} , max.	
$I_{termikus}$	$1,0 \times I_{rated}$		0,72 kV

Villamos tulajdonságok

Primer áram	50 A	Szekunder áram, max.	1 A
Terhelés	0,4 VA	Tűrésosztály	1

Áram alatti vezetékek méretei

Kör keresztmetszetű vezeték	7,6 mm
-----------------------------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**