HS-HF 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



MultiMark
A MultiMark-kal Önnek gyors és megbízható jelölőrendszer áll rendelkezésére, amellyel mindenféle jelölést zökkenőmentesen tud alkalmazni. Sorkapcsok, vezetékek, kábelek vagy készülékek – a MultiMark termékcsalád a jelölők jól strukturált, praktikus választékát kínálja, magas szintű M-Print® PRO konfiguráló szoftverünkkel összekötve, amelyet minden területen használhat.

A MultiMark előnyei:
- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

Általános rendelési adatok

Típus	HS-HF 3.2-6.4/25 MM W
Rendelési szám	2438040000
Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 3.2 - 6.4 mm, 25.4 x 10.7 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118461411
Menny.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000 1140490000

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 18:28:55 CEST

HS-HF 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	10,7 mm	Szélesség (coll)	0,421 inch
Magasság	25,4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Nettó tömeg	0,3 g		

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Halogén	Nem
Szélesség	10,7 mm	Szín	fehér
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55…105 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C
Vezeték külső átm.	3.2 - 6.4 mm	Vezeték külső átmérő, max.	6,4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3,2 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm²	Zsugorodás mértéke	2:1

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Tervezési adatok	EPLAN

HS-HF 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

