

**ClipCard
CC 85/54 MM WS VPE100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

**Alapvető darabok: CC**

Rendszerezett termékválasztékunkban a standard alkatrészek azonosításához használt címkék éppúgy megtalálhatók, mint az általános célú és megszokott formátumok, például a névtáblák készítéséhez használható CC 85/54-es jelölők.

A MultiMark előnyei:

- Duplán laminált poliészter
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

Típus	CC 85/54 MM WS VPE100
Rendelési szám	2496770000
Verzió	ClipCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118506471
Menny.	100 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

**ClipCard
CC 85/54 MM WS VPE100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	85 mm	Szélesség (coll)	3,346 inch
Magasság	54 mm	Magasság (coll)	2,126 inch
Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Nettó tömeg	0,247 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Szám tekercsenként	100
Szélesség	85 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	UL 969 tanúsítvány	Igen
Változat	Öntapadós, halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40... 120 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN
------------------	-----------------------

**ClipCard
CC 85/54 MM WS VPE100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

