

Tartozékok
CB-DT 200/4.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Érzékelhető jelölési megoldásainkkal élelmiszeripari és italgyártási megrendelőinket támogatjuk a HACCP szigorú előírásainak teljesítésében. A fémszűrőnek köszönhetően az érzékelhető kábelkötőinket fémerzékkelőkkel és röntgen-érzékelőkkel megbízhatóan lehet detektálni. Az azonosítás a minimálisra csökkenti az élelmiszeripari gyártás szennyeződési kockázatát. A MultiCard jellemzői, pl. a korrózióállóság, maximális biztonságot kínálnak. Akkreditált laboratóriumunkban rendszeresen ellenőrizzük és igazoljuk a biztonsági jellemzőket. Élelmiszerral való közvetlen érintkezésre nem alkalmas.

- Fém- és röntgenes detektorral érzékelhető
- A kék színről vizuálisan felismerhető
- Korrózióálló fémszűrő

Általános rendelési adatok

Típus	CB-DT 200/4.5 BL
Rendelési szám	2602770000
GTIN (EAN)	4050118650181
Menny.	100 Stück

**Tartozékok
CB-DT 200/4.5 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok
Méreték és tömegek

Szélesség	4,5 mm	Szélesség (coll)	0,177 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	1,7 g		

Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Detektálható a Rodotest-nek megfelelően	0.3 mm Fe
Javasolt iparágak	Élelmiszeripar	Kábelátmérő, max.	51 mm
Szakítószilárdság	220 N	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Változat	Cable ties	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-25 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Adatlap

Tartozékok
CB-DT 200/4.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

