



- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Ne állítsa fel a zene vevőt hőforrások közelében.
- Ne hallgassa a zenét hosszabb ideig túl nagy hangerővel, mert halláskárosodást okozhat.
- A készülék áramellátásához kizárólag a vele szállított hálózati adaptert használja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

D Használati útmutató

Bluetooth zene vevő

Rend. sz. 2142906

Rendeltetészerű használat

A zene vevő audio jelek (beszéd vagy zene) vezeték nélküli átvitelére szolgál mobiltelefonokról, tabletekről, notebookokról és más készülékekről, amelyek egy megfelelő Bluetooth-kapcsolattal rendelkeznek. Az átviteli hatótávolság max. 20 méter szabad téren.

Az audio jel a vevőn egy 3,5 mm-es jack aljról vehető le. A tápáramellátás az együtt szállított 5-V/DC-s hálózati adapteren keresztül történik.

Az A2DP Bluetooth® protokollnak és az SB Codec-nek támogatásra van szüksége a zene átviteléhez. Bluetooth® egy olyan technológia, amelyet az adatok vezeték nélküli rövid távra való átvitelénél lehet alkalmazni.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljára. Harmadik személynek csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. A benne szereplő cégnevek és termék megnevezések az aktuális tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Zene vevő
- Mikro USB hálózati adapter
- 3,5-mm-es audio jack kábel (185 cm)
- 3,5-mm-es RCA kábel csatlakozóval (17 cm)
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villámjel szimbóluma az egészségre káros veszélyekre utal, pl. áramütés lehetőségére.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.


a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.


b) Hálózati adapter

- A tápáramellátásra csak az együtt szállított hálózati tápegységet szabad alkalmazni.
- A hálózati tápegység számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. Ellenőrizze a hálózati tápegység csatlakoztatása előtt, hogy a rajta feltüntetett feszültség azonos-e a helyi hálózat feszültségével.
- A hálózati tápegységet nem szabad nedves kézzel bedugaszolni vagy kihúzni.
- A hálózati tápegységet ne húzza ki a vezetékénél fogva a konnektorból, hanem fogja meg magán a készüléken az erre szolgáló fogófelületet a kihúzásához.
- A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg, vagy éles peremek ne sértsék meg.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból.

Kezelőszervek



- 1 LED
- 2 AUDIO OUT
- 3 DC 5V



Üzembe helyezés

1. Csatlakoztassa először is az audio lejátszó készülékét (hangszóró, erősítő stb.) a mellékelt kábelen keresztül a zene vevőn lévő **AUDIO OUT**-csatlakozóhoz (2). Ha a csatlakozás RCA csatlakozóaljzatokon keresztül történik, csatlakoztassa előlt az ugyancsak a csomagban lévő RCA adaptert.
2. Bizonyosodjon meg róla még egyszer, hogy a termék biztos helyen áll.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábel egy végét a **DC 5V**-bemenethez (3) és a másik végét egy megfelelő dugaljhoz.
4. A LED (1) a zene vevőn ekkor minden 5. másodpercben felvillog. Ez mutatja, hogy a vevő megfelelő Bluetooth készülékeket keres a közelben.

a) A Bluetooth-kapcsolat létrehozása

1. Aktiválja a Bluetooth® funkciót azon a készüléken, amellyel az audio adatokat a zene vevőre át akarja vinni. Ezt a funkciót például egy Android okostelefonnál a 'Verbindungen' (kapcsolatok) oszlopban találja. Az Apple iOS-ban a funkciót a Bluetooth® beállítások alatt találja. Nézzzen utána a részleteknek az érintett készülékek használati útmutatóiban.
2. Adja be a Pin-kódot egy kapcsolathoz. Alkalmazza 0000-t, ha szükséges. Egyes készülékeknek nincs szükség a Pin kódra. A zene vevő maximálisan 8 készüléket képes elmenteni.
3. Amint a készülék „Music Receiver”-ként (zene vevő) lesz kijelvezve, kattintson rá, hogy pl. az okostelefonját a zene vevővel összekapcsolja. Ha másik készülék még nincs kapcsolatban a zene vevővel, ez automatikusan kiválasztódik az audio lejátszáshoz.
4. A LED (1) a zene vevőn ekkor minden 5. másodpercben felvillog. Ez mutatja, hogy a vevő megfelelő Bluetooth készülékeket keres a közelben.

b) Lejátszás

1. A készülékén egy audio fájl játszhat le. Az audio jel automatikusan átadódik a Bluetooth® zene vevőre. A készüléktől függően lehetséges az átvitel átkapcsolása a Bluetooth® zene vevő és az Ön készüléke között, amellyel a fájlokat lejátszza.
2. Ugyancsak lehetséges egy videó lejátszása. A kép közben pl. az Ön tabletjén jelenik meg, miközben a hang a zene vevőhöz csatlakoztatott audio készüléken játszódik le.
3. A lejátszás végrehajtása, valamint a hangerő szabályozása az Ön okostelefonján illetve tabletjén történik.

c) A Bluetooth®-kapcsolat szétválasztása

- Készülékének a zene vevőtől való leválasztására navigáljon ismét a Bluetooth® beállításokhoz és fejezze be a csatlakoztatást. Alternatív módon egyszerűen kikapcsolhatja a Bluetooth® funkciót.

→ Bár több készülék lehet a zene vevővel a Bluetooth® funkció kereszttül kapcsolatban, de ezek közül csak egyet lehet az audio jel lejátszására használni. Ha egy másik készüléket akar jelforrásként alkalmazni, az aktuális készüléket először deaktiválni kell.

Karbantartás és tisztítás

- A termék belsejében nincs semmiféle karbantartandó alkatrész. Ezért sose nyissa fel.
- A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Tisztításához használjon egy puha, antisztatikus és bolyhosodás mentes ruhát. A port a készülékről hosszúszerű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.
- Ne használjon súroló vagy vegyi tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

Hibaelhárítás

probléma	Lehetséges ok	javaslat a megoldásra
Nincs hang	A Bluetooth-funkció a mobilkészüléken aktiválva van?	Aktiválja a Bluetooth-funkciót a beállításokban az okostelefonban/mobilkészülékében
hangszóróban	A helyes Bluetooth változat A2DP-vel rendelkezésre áll?	Vizsgálja át a telepített Bluetooth változatot.
	Az adó és a vevő nincs 20 méternél távolabb egymástól?	Hozza az adót és vevőt egymástól kellő távolságra.
	Az audiojel kimeneti jele rendelkezésre áll?	Indítsa el a lejátszását egy audio fájlra.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

a) Általános tudnivalók

Üzemi feszültség/áram5 V/DC, 600 mA
Átviteli frekvencia2402-2480 MHz
Maximális átviteli teljesítmény7 dBm
Átviteli technikaBluetooth 5.0 mit A2DP
CodecsSBC
Hatótávolságmax. 20 m
Audio kimenet	3,5 mm-es jack alj
Támogatott lejátszó készülékekA készüléknek A2DP-t kell támogatni.
Üzemi feltételek0 ...+43 °C, 5 – 90 % rel. légnedv.
Tárolási feltételek0 ...+60 °C, 5 – 90 % rel. légnedv.
Méret kb. 315 x 63 x 36 mm (H x Sz x Mé)
Súly33 g

b) Hálózati adapter

Bemeneti feszültség/áram100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 150 mA
Kimeneti feszültség/áram5 V/DC, 600 mA
Kábelhossz182 cm