

Vadriasztó

Rendelési szám: 853361

Felszerelés

A készüléket a légáramlás szempontjából kedvező helyen szereljük fel. Ilyen kedvező rögzítési hely például a lökhárító alsó- vagy felső szélé, az elülső spoiler oldala, minden esetben kb. 20–30 cm-re a lekerekítés mögött (lásd az ábrát), vagy a hűtő előtti díszrács mögött. Tisztítsuk meg a felragasztás helyét a portól, piszoktól, olajtól vagy zsírtól (pl. spiritusszal, festéktisztítóval, öngyújtó-benzinnel, stb.), majd a talpat a fólia lehúzása után erős nyomással ragasszuk fel. FONTOS: a ragasztáshoz 15°C feletti környezeti hőmérsékletre van szükség, mivel a ragasztási felületek ennél alacsonyabb hőmérsékleten már nem tartanak elég erősen. A lakkozott vagy krómozott felületeket nem bántja a ragasztó.

A talpat kiegészítésül még fel is csavarozhatjuk (lásd a talpon lévő furatot). A talpat lehetőleg vízszintesen szereljük fel, majd toljuk fel rá a frekvenciaadót. A két vadriasztó készülék más-más frekvencia tartományban működik. Annak, hogy melyik készüléket melyik oldalra szereljük fel, nincs befolyása a hatékonyságra, az azonban fontos, hogy a két frekvenciaadót a fentieknek megfelelően szereljük fel a gépkocsira. A kulcs segítségével a frekvenciaadók levehetőek a talpakról (tolvajok elleni védelem, tisztítás, autómosás, stb.). Toljuk be a kulcsot a talpba, és húzzuk ki előrefelé a készüléket. Ajánlatos rendszeres időközönként vízszaggal lemosni a készüléket.

Ez a vadriasztó távol tartja az őzeket, szarvasokat, kutyákat, macskákat és minden olyan más állatot, amely érzékenyen reagál a magas frekvenciájú ultrahangokra (16.000 és 20.000 Hz közötti sípoló hang). Az utazás közben a gépkocsiban tartózkodó emberek és állatok nem hallhatják az ultrahangokat. Ez a készülék kb. 50 km/ó sebesség felett válik hatásossá (ennél a sebességnél a menetszél már eléggé hatásos), és az ultrahangokat kb. 400 méter távolságra sugározza le menetirányba.

Rendszeresen ellenőrizzük a vadriasztó készüléket, ugyanúgy, mint ahogy az olajsintet ellenőrizzük, és győződjünk meg arról, hogy nem dugította-e el piszok vagy légy a készüléket. A piszok, a rovarok, a hó és a jég megakadályozhatja a készülék működését. Ha azt vesszük észre, hogy a gépkocsi közeledése nem vált ki reakciót az állatokból, akkor vizsgáljuk meg a készülék felszerelési helyét, és adott esetben szereljük fel egy másik helyre, ahol a menetszél erősebb.

A többnyelvű leírás alján lévő ábrák szövegei:

A felső, bal szélső ábra:

vadriasztó; talp; kulcs

A felső középső ábra:

Dugjuk be a kulcsot a talpba.

A felső, jobb szélső ábra:

Vegyük ki a készüléket a talpból.

Az alsó, baloldali ábra:

Kb. 16.000 – 20.000 Hz közötti ultrahangok.

Az alsó, jobboldali ábra:

Vízszintes felszerelés a haladás irányába.