

A termék elhelyezése

- Hajtsa ki a támasztót.
- A készüléket sima, sík és stabil felületre állítsa.
- Az értékes bútorok felületét óvja megfelelő alátéttel az esetleges karcoktól.
- A felállítás helyén ne legyen hőforrás a közvetlen közelben, különben a mért érték hamis lehet. - Ugyanezen okból a közvetlen napsugárzás is kerülendő.

Az elem berakása/cseréje

→ Lehetséges, hogy már be van helyezve egy elem. Ebben az esetben távolítsa el a szigetelő csíkot, hogy létrejöhön a tápellátás.

Hajtsa ki a támasztót.

- Nyissa fel a ház hátoldalán található elemtartót, és tegyen be helyes polaritással egy db CR2032 elemet. A helyes polaritás az elemtartóban fel van tüntetve.
- Az elem berakása után a készülék működésbe lép.
- Ezután zárja le az elemtartót.
- Elemcserére akkor van szükség, ha a kijelző kontrasztja lecsökken, vagy már nem működik a kijelző.

Kezelés

→ A hőmérséklet érzékelő a készülék házában található, így az ott mért adat jelenik meg. A pontos mért értékek kijelzése érdekében ne tartsa a készüléket a kezében, és ne állítsa fel egy hő sugárzó forrás közelében.

- A mért érték kijelzéséhez kb. 15 - 30 percre van szükség, hogy az értékek stabilizálódjanak, és pontos értékek jelenjenek meg a kijelzőn.
- Normál működésnél a kijelzőn a hőmérséklet pillanatnyi értéke, a min. és max. értéke egyszerre látható.
- Az adatmemória törléséhez és a max. és min. értékek rögzítésének újratesteléséhez nyomja meg a **RESET** gombot.
- Nyomja meg a °C/°F nyomógombot, ha a hőmérséklet kijelzés mértékegységét át akarja kapcsolni.

Ápolás és tisztítás

- A készülék az elemcserén kívül nem igényel karbantatást, ne szedje szét tehát.
- A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát.
- Ne használjon a tisztításhoz vegyszereket, ezek a ház műanyag részét megtámadják, esetleg

Hulladékkezelés

a) Készülék

Az elektromos készülékek értékes alapanyagok, így nem valók a háztartási hulladékokba! A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.

Vegye ki a készülékben esetleg benmaradt elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le megfelelő gyűjtőhelyen.

b) Elemek/akkuk

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására; tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemeket/akkukat az itt látható szimbólum jelöli, amely a háztartási hulladékként történő kezelés tilalmára hívja fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölése a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja lakóhelye gyűjtőhelyein, üzleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak!

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség	1 db 3 V-os CR 2032 gombelem
Üzemidő	kb. 15 hónap
Mérési tartomány	-10 ... +50 °C (+14 ... +122 °F)
Felbontás	0,1 °C
Pontosság	+/-1 °C (0 °C-tól +40 °C-ig) +/-2 °C (ettől eltérő hőmérsékleten)
Üzemi/tárolási feltételek	-10 ... +50 °C, 10 – 99 % relatív légnedvesség (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé)	62 x 40 x 12 mm
Súly	27 g

D Használati útmutató

Hőmérő

Rend. sz.: 2160558

Rendeltetésszerű használat

A hőmérő a felállítási helyén mért hőmérsékletet jeleníti meg.

A tápellátás csak elemmel (lásd "Műszaki adatok") történhet.

A készülék csak beltérben használható, kültéri használatra nem alkalmas. Nedvességgel való érintkezésével (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fentiekől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést stb. is okozhat. Olvassa át figyelmesen, és őrizze meg a használati útmutatót. Csak a használati útmutatóval együtt adja tovább a készüléket harmadik személy részére.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termékjelölések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Hőmérő
- CR2032 elem
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról:

www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyekel okvetlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

Biztonsági tudnivalók



Gondosan olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra. Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a készülékszavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert kisgyerekek számára veszélyes játékká válhat.
- Óvja meg a terméket szélsőséges hőmérsékletől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a készüléket a használatból, és akadályozza meg a véletlenszerű használatot. A készülék biztonságos használata akkor nem lehetséges már, ha
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem rendeltetésszerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, csatlakoztatási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- Ha a készüléket hideg helyről hozta be meleg helyiségbe, páralecsapódás jöhet létre. Használat előtt hagyja, hogy a készülék kikapcsolt állapotban felvegye a helyiség hőmérsékletét.
- A gyártó nem vállal felelősséget a pontatlan, vagy hibás kijelzett adatokért, illetve az abból eredő következményi károkért.

b) Az elemek hulladékkezelése

- Az elem berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyása által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült vagy kifolyt elemeket kell megfogni, viseljen ezért védőkesztyűt.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket soha ne hagyja felügyelet nélkül, szanaszét heverni, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik ezeket.
- Ne szedje szét, ne zárja rövide és ne dobja tűzbe az elemeket. Soha ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!