




7.1 csatornás USB külső hangkártya

Gyors telepítési útmutató Verzió 1.0

Minden márkanév és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona

A készülék áttekintése:



BEVEZETÉS


Ez a 8-csatornás, 3D USB 2.0, digitális kimenetű 7.1 csatornás külső surround hangkártya számos funkciót kínál a legjobb surround hangzás érdekében! Támogatja a 48/44,1 KHz mintavételi frekvenciát mind lejátszáshoz, mind felvételhez, SCMS (Serial Copy Management System) kompatibilis, támogatja a sztereó mikrofont.
Ez a külső hangkártya számos különféle csatlakozóval rendelkezik a könnyű csatlakoztatás érdekében!

Főbb tulajdonságok

- 8-csatornás 3D-s külső hangrendszer;
- kompatibilis az USB 2.0 specifikációval;
- kompatibilis az USB 1.0 osztályú audio-eszköz specifikációval, és kompatibilis az USB HID 1.1 osztályú specifikációval;
- 8-csatornás DAC kimenet 16-bit felbontással;
- 2-csatornás ADC bemenet 16-bit felbontással;
- SCMS (Serial Copy Management System) kompatibilis;
- támogatja a 48/44,1 KHz mintavételi frekvenciát mind lejátszáshoz, mind felvételhez;
- támogatja a sztereó mikrofont;
- kiegészítő fejhallgató-kimenet választható forrással és telefon-jack érzékeléssel;
- MCU-támogatás kétvezetékes soros interfésszel;
- fő hangerőszabályzó alapértelmezésben; csatornánkénti hangerőszabályzás a C-Media meghajtóval;
- támogatja a Win Vista & Win 7 & Win 8 & Win 10 operációs rendszert

A szállítás tartalma:

- 1 db USB külső hangkártya
- 1 db SPDIF kábel
- 1 db USB tápkábel
- 1 db használati útmutató
- 1 db CD



2

Telepítés

Ez az útmutató 2 részre van osztva: A rész (telepítés CD nélkül); és B rész (telepítés CD-vel).

A rész (telepítés CD nélkül)


- Dugja be az USB kábelt a hangkártya hátoldalán lévő hüvelybe, és csatlakoztassa számítógépéhez, majd indítsa újra a számítógépet.

3

Műszaki adatok:

számítógép csatlakozó	nagysebességű USB 2.0, lefelé
audio-kimenetek	<ul style="list-style-type: none"> • 5 db jack-hüvely (von ki, front L/R (B/J), oldal L/R, hátsó L/R, cent/szub) • 1 db digitális (SPDIF-OUT)
audio-bemenetek	<ul style="list-style-type: none"> • 3 db jack-hüvely (von be, mikr 1, mikr 2) • 1 db digitális (SPDIF-IN)

- Kattintson a „Next” gombra.



- Telepítés után újra kell indítania számítógépét. Válassza a “Yes” opciót, majd kattintson a “Finish” (befejezés) gombra.




8

- A rendszer újraindítása után ezt az ikont kell látnia a rendszertálcán. Kattintson kétszer erre az ikonra.



9

- Ennek a képernyőnek kell előugornia, amely alapértelmezésben a “2 Speakers” (2 hangszóró) opcióra van beállítva.



11

10

- Válassza feltétlenül a 7.1 Speakers opciót az alább látható ikonra kattintva:



12