



• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

• Vegye figyelembe a készülékekhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

Használati útmutató

BR116 típusú USB 2.0 video-digitalizáló

Rend. sz. 2228152

Rendeltetészerű használat

A készüléket egy számítógép USB portjához való csatlakoztatásra tervezték, ahol egy analóg AV-jel (FBAS-/SVideo jel és sztereo audiojel) digitalizálására szolgál.

A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Feltétlenül kerülje el a nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában).

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék tönkremehet. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében balesetveszély léphet fel, mint pl. rövidzárlat, tűz, áramütés, stb. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés az adott tulajdonos védjegyének tekintendő. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- video-digitalizáló csatlakozókábelrel
- CD-ROM
- használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Tölts le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/ weblapról, vagy szkennelje az ábrázolt QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére utal.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyílak segítségével különleges információkra és kezelési tanácsokra hívjuk fel a figyelmet.

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a készülékszavatosság/garancia is.



a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemem kívül kell helyezni és meg kell akadályozni a véletlen használatbavételét. A biztonságos használat már nem biztosított, ha a készüléknek
 - látható sérülése van,
 - már nem rendeltetészerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- Ha bizonytalan lenne a készülék működtetésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy szakmühellyel végeztesse.

Csatlakoztatás és szoftvertelepítés

- Indítsa el az operációs rendszert (Windows XP vagy magasabb), és várjon, amíg teljesen be nem töltődik.
- Csatlakoztassa a video-digitalizálót a számítógép egyik szabad USB 2.0-portjára (vagy pedig egy USB 3.0-portra). A számítógépre történő első csatlakozáskor a Windows új hardvert ismer fel, és automatikusan telepíti a szükséges meghajtót.
- Rakja be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Amennyiben nem indul el automatikusan az illesztőprogram, indítsa el kézzel. A használati utasítás elkészítésekor ehhez az „Autorun.exe” programot kell elindítani a CD főkönyvtárában. A megjelenő ablakban kattintson az „Install VHS To DVD” pontra a video-digitalizáláshoz szükséges szoftver telepítéséhez. Kövesse a szoftver összes utasítását.
- Indítsa el a szoftvert.



A szoftver első indításakor be kell adnia a regisztrációs kódot, amelyet a CD-tok hátsó oldalán talál meg.

Csatlakoztasson egy AV-forráskészüléket pl. a 3 cinch-(RCA)-hüvelyre (a sárga a videojelé, a másik kettő az audiojelé). Alternatívaként alkalmazhatja az Svideo-csatlakozót a videojel számára, és a piros/fehér RCA-hüvelyeket az audiojel számára.

Tanácsok és tudnivalók

- Feltétlenül USB 2.0-portot kell alkalmazni, mert különben a videórögzítés közben kimaradások és képtorzulások jönnek létre. Vagy pedig alkalmazhat USB 3.0-portot is.
- A CD-n megtalálja a gyártó angol nyelvű leírását a szoftverről. Megtekintéséhez olyan programra van szükség, amely képes megnyitni a PDF-fájlokat (pl. Acrobat Reader, amelyet ingyen letölthet a www.adobe.com webhelyről).

Eltávolítás



Az elektromos készülékek értékes alapanyagok tekintendők, így ezek nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált elektromos készüléket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

a) Általános tudnivalók

Támogatott formátumok NTSC, PAL

Video-bemenetek..... 1 x cinch-(RCA)-hüvely (FBAS)
1 x S-Video

Audio-bemenet..... 3,5 mm-es cinch(RCA)-hüvely (sztereo)

USB:busz-táparamellátás

Videófelbontás..... 720 x 480 pixel, 30 kép/másodperc mellett

PAL: 720 x 576 pixel, 25 kép/másodperc mellett

Üzemi feltételek..... -10...+45 °C között, 20 – 75 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)

Tárolási feltételek.....-20 ... +60°C, 20 – 90 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)

Méretek..... 88 x 28 x 18 mm (h x sz x ma)

b) Rendszerfeltételek.....

USB 2.0

Támogatott operációs rendszerek..... Windows® XP vagy korszerűbb (32/64 Bit)

CPU..... Pentium III 800 vagy jobb

Merevlemez..... 600 MB szabad tárolóhely a programtelepítéshez

4 GB szabad tárolóhely a videófelvételek és a szerkesztés számára

RAM..... min. 256 MB

kijelző..... 1024 x 768 vagy magasabb

Hangjelzés..... Windows®kompatibilis hangkártya

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adattfeldolgozásban való rögzítés csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnymás, még kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a nyomtatás idején érvényes műszaki fejlettségi szintnek.