

Használati útmutató 2 db köztes dugalj 4 db USB töltőcsatlakozóval

Rend. sz.: 2249700

Rendeltetésszerű használat

A termék egy olyan töltő, ami 4 db USB-A töltőcsatlakozóval és megnövelt érintésvédelemmel rendelkezik.

Különböző nyelvű figyelmeztető matricákkal szállítjuk. Ragassza fel a kívánt nyelvű figyelmeztető matricát a már a terméken található matricára vagy amelle.

Ez a termék csak egy szabvány védőérintkező csatlakozóhoz csatlakoztatható. Olvassa el a "Műszaki adatok" fejezetet, amely közli a legnagyobb megengedett terhelés adatait. A készülék kültéri használatra alkalmas.

Tartsa távol víztől és magas légnedvességű forrásoktól valamint olyan területektől, ahol ezek a feltételek előfordulhatnak (pl. fürdőszobától).

Balesetvédelmi és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék tönkremehet. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében balesetveszély léphet fel, mint pl. rövidzárlat, tűz, áramütés, stb. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. A benne szereplő cégnevek és terméknevezések az aktuális tulajdonos végjegyei. Minden jog fenntartva.



A szállítás tartalma

- 2 db USB-s töltő dugó
- Figyelmeztető címke
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata

A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszély, utal.

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum információkra és javaslatokra hívja fel a figyelmet. Aterméket kizárólag száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad használni és alkalmazni, a készülék nem válhat nedvessé vagy vízessé.

Ez a szimbólum igazolja, hogy a termék teljesíti a VI. energiatartóssági osztály követelményeit.

Biztonsági tudnivalók

Olvassa el a használati útmutatót és vegye figyelembe különösen a biztonsági útmutatót. Amennyiben figyelmen kívül hagyja a Használati Utasításban szereplő biztonsági tudnivalókat, a készülék gyártója nem vállal felelősséget az így bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi kárért. Ezekben az esetekben érvényét veszíti a termékzavartosság/garancia is:

a) Általános tudnivalók

- Biztonsági és engedélyezési okokból a készüléket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Ne nyissa ki, ne szedje szét!

- A készülék felépítése az I. védelmi osztálynak felel meg. Feszültségforrásként csak a nyilvános szolgáltató hálózat egy szabványos védőérintkezős hálózati dugaszoló aljzata (pl. egy fali konnektor) használható.
- A csatlakoztatáshoz használt hálózati csatlakozóknak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A termék nem játékszer. Nem való gyerek kezébe. Helyezze el a készüléket úgy, hogy gyerekek ne érhessék el.
- A készülék gyerekbiztosítással van ellátva. Csak ha egy hálózati dugó mindkét érintkezőjét bevezetik egyidejűleg a két nyílásba, akkor szabadítja fel a beépített mechanika a konnektor nyílásait. Gyerekek jelenlétében ennek ellenére különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Áramütés miatti életveszély áll fenn!
- A készülék érintésvédelemmel van ellátva. Csak ha egy hálózati dugó mindkét érintkezőjét bevezetik egyidejűleg a két nyílásba, akkor szabadítja fel a beépített mechanika a konnektor nyílásait.
- Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Áramütés miatti életveszély áll fenn!
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékkel! Az ütések és ütődések mellett már az alacsony magasságból történő leesés is meghibásodást okozhat.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

c) Működtetés helye

- A készüléket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad használni. Nem érheti nyirkosság vagy nedvesség. Soha ne helyezze a készüléket egy fürdőkád, tusoló, egy uszoda medencéje stb. közvetlen közelébe. Életveszélyes elektromos áramütés veszélye áll fenn!
- A készüléket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak vagy erős rezgésnek kitenni. Tartsa távol a terméket erős mágneses mezőktől, amelyek pl. gépek, elektromotorok vagy hangszórók közelében előfordulnak.
- Nagy pormennyiséget tartalmazó környezetben, éghető gázok, gőzök vagy oldószerek jelenlétében a készülék használata tilos. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Lehetséges, hogy a ház felmelegszik működés közben. Vigyázzon arra, hogy a készüléket ne helyezze érzékeny felületekre.
- Ne használja a készüléket kórházban, vagy más gyógyászati intézményben. A rádióhullámok az orvosi műszerekben zavarokat okozhatnak. Ugyanez vonatkozhat esetleg más területekre is.

d) Kezelés és működtetés

- A hálózati dugót soha ne fogja meg nedves kézzel, amikor a készüléket a konnektorba csatlakoztatja vagy leválasztja, vagy ha működteti. Áramütés miatti életveszély áll fenn! Ugyanez vonatkozik a fogyasztó hálózati dugójára, amit a termék (vezetékek nélküli kapcsolható dugalj) konnektorába csatlakoztatunk.
- Ne csatlakoztassa a készüléket azonnal a hálózati feszültségre, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte át (pl. szállításkor). Az eközben keletkező kondenzvíz javíthatatlan károkhöz vezethet a terméken. Ezen kívül fennáll az áramütés veszélye! Hagyja, hogy a készülék felvegye a helyiség hőmérsékletét. Várjon, hogy az összes kondenzvíz teljesen elpárologjon. Adott esetben ez több órát is igénybe vehet. Csak ezután szabad a készüléket a hálózatra kötni, és üzembe helyezni.
- Egy hálózati dugót mindig a fogófelületénél fogjon meg, ha azt kihúzza a termékből.
- Ne terhelje túl a készüléket. Vegye figyelembe a „Műszaki adatok”-ban megadott maximális csatlakozási teljesítményt.

Csatlakoztatás

- Dugja a köztes dugót (3) egy háztartási, földelt hálózati csatlakozóaljzatba.
- csatlakoztasson egy fogyasztót a dugaljhoz (1) vagy az egyik USB csatlakozóhoz (2).

USB töltőcsatlakozók

A 4 db USB töltőcsatlakozó kizárólag azon készülékek tápellátására alkalmas, amik egy USB kábel segítségével hozzájuk csatlakoznak (pl. mobiltelefonok töltése), és nem használhatók adatátvitelre. Bővebb információk erről a "Műszaki adatok" fejezetben található.


Karbantartás és tisztítás

- A termék nem kell karbantartani. Ne nyissa ki, ne szedje szét! Karbantartást, javítást csak szakemberrel végeztesse.
- Kapcsolja ki a készüléket és válassza le minden tisztítás előtt az áramforrásról. Válassza le a csatlakoztatott terhelő készülékeket is.
- A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát. A port könnyen eltávolíthatja egy puha, tiszta ecsettel és perszívóval.
- Ne használjon agresszív vegyszert vagy súrolószert, mivel azok a termék felületén elszineződést vagy anyagmódosulást okozhatnak.

Hulladékkezelés

A használt elektronikus készülékek értékes alapanyagoknak tekintendők, így ezek nem a háztartási szemétként való! A hasznos élettartama végén a terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezete védelméhez.

Kezelőszervek



- 1 Dugaszoló aljzat
4 db USB
- 2 töltőcsatlakozó
- 3 Csatlakozódugó

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség.....	230 V
Bemeneti váltóáram frekvencia..	50 Hz
Kimeneti feszültség.....	5,0 V
Kimeneti áram.....	3,6 A
Kimenő teljesítmény.....	18,0 W
Átlagos üzemi hatékonyság	82,6 %
Hatékonyság csekély (10 %) terhelés mellett	77,2 %
Teljesítményfelvétel nullteljesítmény mellett...	0,10 W
Névleges teljesítmény.....	max. 3680 W
Dugó-/Dugalj típus.....	F (2 pólusú)
USB-A csatlakozók.....	5 V/DC 3,6 A max. 18 W (összesen)
Védelem (ellen).....	Túláram
Környezeti körülmények.....	0 ... 40 °C, 30 – 85 % rF (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételekhez.....	0 ... 40 °C, 30 – 85 % rF (nem kondenzálódó)
Méret.....	84 x 64 x 58 mm (H x Sz x Ma)
Súly.....	101 g

Modell jelölés:	MGQ0101USB
Kereskedelmi regiszter száma:	HRB 3896
Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau