



Használati útmutató

Időzítő kapcsoló óra, 10 p - 12 óra között állítható, 15 A

Rend.sz.: Nr. 2249701

Rendeltetés szerű használat

A termék a hozzá csatlakoztatott fogyasztó áramellátásának kikapcsolására szolgál. A termék védőérintkezős dugalja való az elektromos készülékek csatlakoztatására. A készülék dugalja emelt érintésvédelemmel rendelkezik. Használhatjuk többek között elektromos főzőlap, kávéfőző, világítási eszközök vagy ventilátorok kikapcsolására. A beállított idő leteltével a beépített óra lekapcsolja a védőérintkezős dugalj áramát. A készülék áramellátása az elektromos hálózatról történik. A termék hálózati feszültségellátása 230 V/AC, 50 Hz. A legmagasabb csatlakozási teljesítmény nem lehet több mint 230 V/AC 15 A! Ezért olvassa át a "Műszaki adatok" fejezetet.

A készülék csak beltérben használható, kültéri használata nem megengedett. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyt is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. A készüléket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Kapcsoló óra
- Használati útmutató

A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét veszély, pl. áramütés fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A „nyíl” szimbólum ott fordul elő, ahol Ön különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat talál.



A készülék CE-konform és ezzel megfelel a vonatkozó nemzeti és az európai irányelveknek.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutató utasításait, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Amennyiben Ön nem tartja be a jelen használati útmutatóban olvasható biztonsági előírásokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításokat, nem vállalunk felelősséget az ebből következő személyi sérülésért és dologi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a termékzavatosság és a garancia is.

a) Általános információk

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert kisgyermek számára veszélyes játékká válhat.
- Óvja a készüléket a szélsőséges hőmérsékletől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a készüléket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék
 - láthatóan sérült,
 - már nem szabályszerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságos használatával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

c) Elektromos biztonság

- Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék típus tábláján megadott csatlakozási értékek megegyeznek-e a helyi háztartási elektromos hálózat adataival.
- A termék hálózati dugalja megfelel az 1. érintésvédelmi osztály előírásainak. A termék feszültségellátására csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata (230V/AC, 50Hz) szolgálhat.
- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- Csak az erre kialakított fogófelületnél fogva húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Húzza ki a hálózati dugót a dugaljából, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején biztonsági okokból mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaljából.
- A hálózati csatlakozódugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Dugja be a termék hátoldalán lévő védőérintkezős dugaszt például közvetlenül egy fali konnektorba, de hosszabbítót ne használjon.
- Ne csatlakoztasson egymásba több készüléket. Ez a termék túlterheléséhez vezethet. Tűzveszély!
- A készülék csak akkor feszültségmentes, ha kihúzta a dugóját!

- A kapcsolóra használata a szabadban nem megengedett.

- Soha ne öntsön át folyadékot a készülék fölé, ill. ne is rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha véletlenül mégis folyadék vagy idegen tárgy kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzátartozó dugaszoló aljzatot, (pl. az automata biztosíték lekapcsolásával). Ez után a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Amikor hideg helyről meleg helyiségbe viszi be a készüléket, soha ne használja azonnal. Az ekkor keletkező kondenzvíz adott esetben tönkretelheti a készüléket. A készülék csatlakoztatása és bekapcsolása előtt hagyja, hogy a készülék felmelegedjen a környezeti hőmérsékletre. Adott esetben ez több óráig eltarthat.

d) Személyek / készülék biztonsága

- Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az adott ágazat szakmai szövetsége által az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozóan kiadott balesetmegelőzési előírásokat is.
- A burkolatok felnyitásánál, vagy alkatrészek eltávolításánál veszélyes, feszültség alatt levő, áramütés veszélyt jelentő alkatrészek válhatnak könnyen hozzáférhetővé. Ezért soha ne szedje szét a készüléket.
- A csatlakozási pontok is lehetnek feszültség alatt. Karbantartás, javítás vagy alkatrész ill. modulok cseréje előtt a kapcsolóórát le kell választani az elektromos hálózatról. A kapcsolóórán karbantartást vagy javítást csak olyan villamosági szakember végezhet, aki tisztában van a veszélyekkel és ismeri a vonatkozó előírásokat.
- A feszültséget a 230 V~/50 Hz elektromos hálózat biztosítja.
- A megadott csatlakozási teljesítmény nem lehet több mint 230 V/AC 15 A!

Kezelőelemek



- 1 BE/KI kapcsoló gomb ON/OFF +
- 2 Mínusz gomb -

Üzembe helyezés

- Dugja be a visszaszámláló időzítő kapcsoló hálózati dugaszát a közüzemi elektromos hálózat szabványos, 230 V/AC, 50 Hz feszültséget szolgáltató dugaszoló aljzatába. Ekkor a LED-visszajelzők röviden, kb. 1 mp-re felvillannak, jelezve, hogy hálózati feszültség alá kerültek.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI kapcsoló gombot **ON/OFF + (1)** és ezzel bekapcsolja az időzítőt. A gomb LED-visszajelzője zölden világít.
- Nyomja meg még egyszer a BE/KI kapcsoló gombot **ON/OFF +** és ezzel a lehető legrövidebb időtartamot, „10 perc”-et állíthat be. Addig nyomkodja röviden a BE/KI kapcsoló gombot **ON/OFF +**, amíg megtalálja a kikapcsolás keresett időtartamát. Ekkor felgyullad a hozzátartozó LED-visszajelző fénye. Az időzítőn egymás után az alábbi időtartamok választhatók: 20 perc / 30 perc / 40 perc / 50 perc / 1 h / 2 h / 4 h / 6 h / 8 h / 10 h / 12 h. A kikapcsolás beállított időtartamát a LED-visszajelző fénye mutatja. Amennyiben rövidíteni szeretné az időzítés időtartamát, akkor nyomja meg a mínusz gombot - **(2)**, ezzel csökkenti az időtartamot.
- Ha az időzítő 12 órára van állítva, akkor nyomja meg a BE/KI kapcsoló gombot **ON/ OFF + (1)** és ezzel hatástalanítja a visszaszámláló időzítő kapcsolót. A védőérintkezős dugalj viszont feszültség alatt marad.
- Ha az időzítő 10 percre van állítva, akkor nyomja meg a mínusz gombot - **(2)** és ezzel hatástalanítja a visszaszámláló időzítő kapcsolót. A védőérintkezős dugalj viszont feszültség alatt marad.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI kapcsoló gomb **ON/OFF + (1)** kb. 2 mp-ig, ugyanis ezzel az időzítő beállításától függetlenül tudja hatástalanítani a visszaszámláló időzítő kapcsolót. A védőérintkezős dugalj viszont feszültség alatt marad.

→ A termék biztosítékát nem lehet kicserélni.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerkeket, tisztító alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt a működést is károsan befolyásolhatják.
- A készülék tisztításához elég egy száraz, puha, szálmentes, tiszta ruhadarab. Ne nyomja rá erősen a törőruhát a házra, mert az karcolásnyomokat okozhat.

Ártalmatlanítás



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő ártalmatlanításról. Ezzel teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Névleges bemeneti feszültség..... 230 V/AC, 50 Hz

Áramfogyasztás (csatlakozás)..... max. 15 A (a csatlakoztatott fogyasztó)

Teljesítményfelvétel..... max. 3500 W

Érintésvédelmi osztály..... I

Védettség..... IP20

Teljesítményfelvétel készenlét esetén..... kb. 0,5 W

A visszaszámlálón beállítható időtartamok..... 0 - 12 h (10 perc / 20 perc / 30 perc / 40 perc / 50 perc / 1 h / 2 h / 4 h / 6 h / 8 h / 10 h / 12 h)

Üzemi körülmények: 0 és +40 °C között, 30 - 70 % relatív páratartalom mellett

(nem kondenzálódó)

Tárolási feltételek..... +5 és +28 °C között, 30 - 70 % relatív páratartalom mellett.

(nem kondenzálódó)

Méretek (sz x ma x mé)..... 58 x 61 x 84 mm

Súly..... 96 g