



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588

TERRATEC GRABSTER AV 250 MX videokonverter

Rendelési szám: 95290

A szállítás tartalma

1. TerraTec Grabster AV 250 MX
2. RCA-csatlakozós A/V-kábel
3. S-video kábel
4. USB-kábel
5. RCA-kompozit/S-video/sztereo-audio adapter
6. meghajtó-CD a kézikönyvvel + MAGIX Movies on CD & DVD TerraTec Edition + szervizkönyv és regisztrációs űrlap

Főbb tulajdonságok

- USB 2.0 számítógép-interfész
- analóg jelmemenetek:
kompozit (RCA) és S-video, sztereó hang (RCA)
- video-szabvány: PAL, NTSC, SECAM
- rögzítési sebesség:
PAL: max. 720x576 pixel/25 frame/sec
NTSC: 720x480 pixel/29,9 frame/sec
- táplálás USB-buszról (nincs szükség kiegészítő tápegységre)

Szoftver

MAGIX Movies on CD & DVD TerraTec Edition

Rendszerkövetelmények:

- Intel® Pentium® 4/Intel® Centrino/ Intel® Core Duo/ AMD Athlon® XP/64(x2)/AMD Sempron® processzor
- Microsoft Windows® XP a Service Pack 2-vel, vagy Windows® Vista™
- 256 MB RAM (ajánlott 512 MB vagy több)
- USB 2.0 interfész
- hangkártya
- DVD-lemezegység
- 800 MB szabad merevlemez-terület a program telepítéséhez
- legalább 800x600 képernyő-felbontás (ajánlott 1024x768)
- DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM, CD-R/RW a felvételek tárolására
- 5 GB szabad merevlemez-terület a DVD-lemez égetéséhez

Rövid üzembeállítási utasítás

1. Először is ellenőrizzük a csomagolás tartalmát.
2. Kapcsoljuk be a számítógépet, és várjunk, amíg teljesen betöltődik a Windows XP SP2. Rakjuk be a mellékelt telepítő-CD-t a CD-lemezegységbe. Ne vegyük figyelembe egyelőre az autostart (automatikus indító) funkciót. Csak később lesz rá szükségünk. Csatlakoztassuk a Grabster konvertert a számítógép egyik szabad USB 2.0 portjára.
3. Ha csatlakoztattuk a konvertert a számítógépre, akkor a rendszertálcán megjelenő szövegbuborék formájában a Windowstól üzenetet kapunk arról, hogy új hardvert talált – a Grabster AV 250 MX-et. Majd megjelenik a Windows Telepítő Varázslója. Válasszuk ki sorra az „Install later” (telepítés később), az „Install software automatically (recommended) (a

szoftver automatikus telepítése (ajánlott)), és a „Continue” (folytat) opciót.

4. A meghajtó most telepítésre kerül. A Windows jelenti, hogy a meghajtó nem állta ki a Windows logo vizsgálatát. Ezt a megjegyzést nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk, és folytathatjuk a telepítést rákattintva a „Continue anyway” (folytatás mindenképp) gombra. Miután be lettek másolva a meghajtó fájlok, kattintsunk rá a „Finish” (befejezés) gombra. Váltunk át a CD-re, válasszunk nyelvet, majd a „Software installation” (szoftver telepítése) opciót, és folytassuk a telepítést a MAGIX Movies on CD & DVD TerraTec Edition csomaggal. Csak kövessük a Telepítő Varázsló utasításait.
5. Indítsuk el a MAGIX Movies on CD & DVD TerraTec Edition-t kétszer rákattintva az asztal megfelelő szimbólumára. Az F1 gombra történő rákattintással részletes online kézikönyvet találunk.