

H HASZNALATI ÚTMUTATÓ.**SCART-/HDMI átalakító**

Verzió: 12/13



Rend. sz. 98 92 71

Rendeltetészerű használat

A termék egy analóg SCART AV jelnek egy HDMI kompatibilis AV jellé való átalakítására szolgál. A továbbiakban egy HDMI bemenet áll rendelkezésre, úgy, hogy az átalakító átkapcsolóként is használható (a SCART- és a HDMI bemenet között).

Egy analóg és egy digitális audio kimenet az audio jelet az audio-videó jeltől leválasztva bocsátja rendelkezésre. A tápellátásra egy vele szállított külső dugaszadapter szolgál.

A készülék teljesíti az európai és nemzeti törvényi előírásokat. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termékmegjelölések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye

Szállítás tartalma

- SCART-/HDMI átalakító
- Hálózati dugaszadapter
- 4 db gumiláb
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! Következmenyi károkkért felelősséget nem vállalunk!

Szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából előállított tárgyi vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben a szavatosság vállalás/garancia megszűnik!

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani. Ne szedje szét a készüléket!
- A készülék nem játék. Hálózati feszültségről működő készülékek nem valók gyerek kezébe. Gyerekek jelenlétében emiatt különös gondossággal kell eljárni. Helyezze el a terméket úgy, hogy gyerekek ne érhessek el.
- A terméket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni. A készülék nem lehet vizes vagy nedves, soha ne fogja meg nedves kézzel!
A hálózati adapternél elektromos áramütés következtében életveszélyes helyzet is előfordulhat!
- A dugasztapegység kivitele a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A hálózati adapter feszültségforrásként csak szabványos hálózati dugalj használható.
A dugaszoló aljzatnak, melybe a dugaszadapert csatlakoztatjuk, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A SCART-/HDMI átalakító tápellátására kizárólag a vele szállított dugaszadapert használja.
- Soha ne a kábelnél fogva húzza ki az adaptert a dugaszolóaljzattól. Fogja meg oldalt az adapter házát, és így húzza ki a hálózati dugaszolóaljzattól.
- Ha a dugaszadapert elromlik, ne fogja meg, mert életveszélyes áramütés érheti!
Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a dugaszadapter csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő FI védőkapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról). Csak ezután húzza ki a dugaszadapert a hálózati dugaszoló aljzattól. A meghibásodott hálózati dugaszadapert távolítsa el környezetbarát módon, ne használja azt többé. Cserélje le egy azonos felépítésű dugaszadapertre.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Csatlakoztatás és üzembe helyezés

- Szükség esetén ragassza a vele szállított 4 db gumilábat erősen az átalakító alsó részéhez.
- Kösse össze az átalakító SCART bemenetét (SCART Input) egy SCART kábellel a lejátszó készülékével, pl. egy videórekorderrel.
- Kösse össze az átalakító HDMI kimenetét ("HDMI Output") egy televízió vagy egy monitor megfelelő bemenetével.

Ha már a televízió/monitor minden rendelkezésre álló bemenete foglalt, az ott csatlakoztatott készülékek egyikét az átalakító HDMI bemenetére (HDMI Input) csatlakoztathatja, mivel ez egy átkapcsolót integrált (átkapcsoláshoz később a „CVBS/HD” gomb alkalmazható).

- Az audio jel két különböző kimeneten áll rendelkezésre.
 - 3,5 mm-es sztereó jack alj (Audio), analóg sztereó audio jel, Line szint)
 - RCA alj („Coaxial”), digitális audio jel

- Csatlakoztassa a vele szállított hálózati dugaszadapter kifeszültségű kerek dugóját a megfelelő csatlakozóaljba az átalakítóban.
- Dugja be a hálózati adaptert egy hálózati dugaszoló aljzatba.
- Kapcsolja be az összes, az átalakítóhoz csatlakoztatott készüléket. Válassza ki a televízió/monitoron a helyes bemenetet.
- A „SCART/HD” gombbal a HDMI bemenet („HDMI Input”) és a SCART bemenet („SCART Input”) között át lehet kapcsolni.
A „PAL/NTSC” gomb a HDMI kimeneten (PAL = 50 Hz, NTSC = 60 Hz) a képmérettési frekvencia átkapcsolására szolgál.
Válassza ki a felbontást a videó jelhez a HDMI kimeneten a „720P/1080P” gombbal.

Kezelés

nedvesség! Áramütés miatti életveszély áll fenn!

- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Ezen kívül a dugasztapegységnek elektromos áramütés kockázata miatt életveszély áll fenn.
Hagyja a terméket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- Kerülje el a következő kedvezőtlen környezeti feltételeket a felállítási helyen vagy szállítás közben:
 - nedvesség, vagy túl magas páratartalom
 - Hideg vagy hőség, közvetlen napsugárzás
 - por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószeres
 - erős rázkódás, ütközés, ütés
 - erős mágneses tér, mint pl. elektromos gépek vagy hangszórók közelében
- Karbantartást vagy javítást csak szakszerviz végezhet.
- A termék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a vezeték ne legyen megtörve vagy összenyomva.

Tisztítás

A termék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.

A készülék külsejét elegendő száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne használjon agresszív tisztítószer, mert az elszínezheti a terméket. A karcolások elkerülése érdekében tisztítás közben ne nyomja nagyon erősen rá a ruhát a felületre.

A port egy tiszta, puha hosszszálú ecsettel és porszívóval távolíthatjuk el.

Eltávolítás

Az elektromos és elektronikus készülékek nem valók a háztartási szemétbe!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Műszaki adatok**a) SCART-/HDMI átalakító**

Bemenet	1 db HDMI, 1 db SCART
AV kimenet.....	1 db HDMI
Audio kimenet.....	1 db 3,5 mm-es jack alj, sztereó jel, Line szint
	1 db digitális RCA alj
hőmérséklet.....	0°C ... +40°C
	Környezeti
légnedvesség20% ...	90% relatív légnedvesség, nem kondenzálódó
Méret (Szé x Ma x Mé) kb.	101 x 25 x 102 mm
Súly	kb.283 g

b) Hálózati dugaszadapter

Tápfeszültség:	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Kimenet	5 V/DC, 1 A

Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fotókópiához, mikrofilm készítéséhez vagy elektronikus adattfeldolgozó rendszeren történő regisztráláshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Utányomás, kivonat formájában is, tilos.

Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki és a külső módosítás jogát fenntartjuk.

© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE