

## használati útmutató

### USB-s töltőkészülék, 1 db USB-A és 1 db USB-C, gyorstöltés

Rend. sz. 2300296

#### Rendeltetészerű használat

A készülék legfeljebb két USB-s készülék töltésére és működtetésére alkalmas. A gyorstöltés (Power Delivery) támogatott.

A készülék tápáramellátása háztartási hálózati dugaszjalról történik. A készülék védett túlfeszültség, túláram, - és túlmelegedés ellen.

A készülék kizárólag beltéri használatra való. Tehát ne használja a készüléket a szabadban! A készülék nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és készülék-megnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

#### A szállítás tartalma

- USB-s töltőkészülék
- használati útmutató



#### A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legújabb változatokat a [www.conrad.com/downloadsweb-oldalról](http://www.conrad.com/downloadsweb-oldalról), vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldal útmutatásait.

#### Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információt.



Ez a szimbólum igazolja, hogy a készülék teljesíti a VI. energiahatékonysági osztály követelményeit.

#### Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. Ha nem tartaná be a használati útmutatóban ismertetett biztonsági előírásokat és tudnivalókat a rendeltetészerű használathoz, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

#### a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét hevern. i, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

- Ne tegye ki az eszközt mechanikai igénybevételnek.
- Ha többé már nem biztonságos az eszköz használata, akkor helyezze üzemén kívül, és gondoskodjon arról, hogy többé már véletlenül se lehessen újra használni. A biztonságos működés nincs garantálva, ha a készülék:
  - látható sérülést szenvedett,
  - már nem rendeltetészerűen működik,
  - hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti

körülmények között tárolták vagy - erős szállítási igénybevételnek volt kitéve.

- Mindig óvatosan kezelje a készüléket, mert az ütések, ütődések vagy akár a kis magasságból történő leesés is károsíthatja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

#### b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg, és ne akadhasson el bennük. Máskülönben sérülésveszély áll fenn

#### c) A készülék

- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte át. Az ilyenkor lecsapódó kondenzvíz javíthatatlan károkat is okozhat a készülékben. Ezenkívül a készülék életveszélyes áramütést okozhat! Mielőtt a készüléket újra üzembe helyezné, várja meg, amíg átveszi a helyiség hőmérsékletét. Adott esetben ez több órát is igénybe vehet.
- Ne öntsön folyadékot az elektromos készülékek felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha ennek ellenére folyadék vagy idegen test kerül a készülék belsejébe, kapcsolja ki a hozzá tartozó hálózati dugaszjalat (pl. az áramvédő kapcsoló lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Ne helyezze üzembe a készüléket!

- A tisztítás kezdete előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról és a csatlakoztatott fogyasztóról.
- A készülék működés közben hőt termel. Törődjön a megfelelő szellőzéssel, és működés közben ne takarja le a készüléket.
- Ne zárja rövidre az USB-kimeneteket.
- Legyen könnyen hozzáférhető helyen az a hálózati dugaszjal, amelyhez a dugasztöltőt csatlakoztatja.

- A dugasztöltőt nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni a hálózati dugaszjalból/-ba.
- A dugasztöltő feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat szabványos dugaszjalja használható. A dugasztöltő használata előtt ellenőrizze, hogy a dugasztöltőn megadott feszültségadatok megegyeznek-e az Ön háztartásának a hálózati feszültségével.

- Vihar idején biztonsági okokból válassza le a dugasztöltőt a hálózatról.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a dugasztöltőt és a csatlakoztatott készüléket.

## Üzembe helyezés és használat

### FIGYELEM

#### Tűz vagy áramütés veszélye!

Egy USB-s készülék csatlakoztatásánál ügyeljen a pontos és helyes csatlakoztatásra. A helytelen csatlakoztatás áramütést vagy tüzet okozhat.

### MEGJEGYZÉS

#### Vigyázzon a készülékre, hogy ne sérülhessen meg!

Arra figyeljen, hogy a csatlakoztatandó USB-s készülék specifikációja összhangban legyen a töltőkészülék csatlakoztatási paramétereivel.

1. Kapcsolja ki az USB-s készüléket, és egy megfelelő USB-vezetékkel csatlakoztassa a töltőkészülékhez.

- a gyorstöltés (Power Delivery) támogatott.

Csatlakoztatáskor vegye tekintetbe az alábbi táblázatot:

port	feszültség	áram (max.)	max. teljesítmény:
USB-C™	5 V=	3 A	15 W
	9 V=	2,22 A	20 W
USB Typ A	5 V=	2,4 A	12 W
Teljes teljesítményfelvétel az összes csatlakozóról			32 W

2. Csatlakoztassa a töltőkészüléket egy erre alkalmas dugaszaljhoz. Az USB-s készülék ezután feltölti magát.
3. Használat után kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról. Húzza ki ehhez a dugasztöltőt a dugaszaljból.

#### Ápolás és tisztítás

- Válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószert, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldatokat a tisztításhoz, mivel ezek kárt tehetnek a házban, és befolyásolhatják a kifogástalan működést.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Törölje le rendszeresen a készüléket egy száraz ruhával.

#### Eltávolítás



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. Az elhasználtott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

#### Műszaki adatok

Bemeneti feszültség.....	100 - 240 V~
A bemeneti váltóáram frekvenciája.....	50/60Hz
Kimeneti feszültség.....	PD: 5,0 V= (3,0 A) / 9,0 V= (2,22 A) USB-A: 5,0 V= (2,4 A)
Kimenőáram.....	PD: 5,0 V= (3,0 A) / 9,0 V= (2,22 A) USB-A: 5,0 V= (2,4 A)
Kimenőteljesítmény.....	32,0 W
Átlagos üzemi hatásfok.....	min. 82,09 %
Hatásfok csekély terhelés (10 %) mellett.....	75,0 %
Teljesítményfelvétel üresjáratban....	< 0,30 W
Üzemi feltételek.....	0°C-tól +40°C-ig, 30 - 85% rel. páratart. (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-20°C-tól +60°C-ig, 10 - 90 % rel. páratart. (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé).....	kb. 36 x 55 x 57 mm
Súly.....	kb. 98 gramm

Típusazonosító	UC-2ACX001
Cégjegyzékszám:	HRB 3896
Gyártó	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) kiadványa. Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készülékeken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utányomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.