



- Mindig óvatosan bánjon a modellel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a modellt.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Használati útmutató

SCART - HDMI átalakító

Rend. sz.: 2348982

Rendeltetés szerű használat

A plug-and-play funkcióval rendelkező univerzális átalakító egy analóg SCART bemenő jelet alakít át 1080p (60Hz) HDMI jellé. Támogatja a PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M és PAL/N szabványokat. Az analóg/digitális átalakító olyan eszközökhöz készült, mint a DVD-lejátszók és set-top boxok, és többek között 10 bites MSPS csillapítással (maximum 162), kiterjesztett fekete/fehér színtel, színtonverzió javításával, tinamikataromány-bővítéssel, kék érték nyújtással, valamint automatikus észleléssel és 1080p (60 Hz) átalakítással, megnövelt pontossággal, színhűséggel, felbontással és részletességgel működik.

A termék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Feltétlenül kerülje el a készülék nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában).

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a modellt átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék meghibásodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a modellt továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés a mindenkorai tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye

A szállítás tartalma

- Átalakító
- Használati útmutató
- Tápegység

A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a képen látható QR-kódot. Kövesse a webloldal útmutatásait.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbólum az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyílak segítségével különleges információkra és kezelési tanácsokra hívjuk fel a figyelmet.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban található, a szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Továbbá érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a modell nem gyerekjáték. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a terméket extrém hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódástól, magas nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől, oldószerektől vagy poros, erózió vagy oxidatív környezettől.
- Ne tegye ki a modellt mechanikai igénybevételnek.
- Ha a modell már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a modell:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetésének megfelelően,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.

Vigyázat:

- Az alkatrészek rongálódásának elkerülése érdekében ne próbálja meg szakember bevonása nélkül szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- A levegő keringtetés hatékonyságát környezeti tényezők és közelben lévő zavarforrások befolyásolhatják.
- A helyes használat esetén hosszabb lehet a termék élettartama.


b) Kezelési útmutató

- Ne hagyja hogy csapadék jusson a készülékbe, óvja a készüléket rázkódástól vagy ütésektől, ne hagyja leesni.
- Ne fogja meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
- Tartsa fixen a dugót, ha leválasztja a terméket a hálózatról. Soha ne a vezetéknel fogva húzza ki a konnektorból.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.
- Csak a készülékkel szállított tápegységet használja.

c) Csatlakoztatott készülékek


Tartsa be a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati utasításait is.

Kezelőelemek



1 SCART bemenet

A készüléke (pl. DVD lejátszó, Sky-box, vagy set-top-box) és az átalakító csatlakoztatásához használjon SCART kábelt.



1 1080p/720p kapcsoló

Itt állíthatja be a kimenethez tartozó kívánt felbontást.

2. HDMI kimenet

Az átalakító és egy HDMI kompatibilis TV készülék csatlakoztatásához használjon egy HDMI kábelt.

3. Hálózatjelző

Amint az 5 V/DC hálózati adaptert csatlakoztattuk, ez a jelző világítani kezd.

4. 5 V/DC bemenet

Csatlakoztassa a hálózati adaptert vagy egy USB-s tápkábelt az átalakítóhoz.

Csatlakoztatási ábra



Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. Ártalmatlanítás termék élettartama végén gondoskodjon a készülék hatályos törvényi szabályozás szerinti ártalmatlanításáról.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Működési áram.....	350 mA
Hálózati adapter.....	100 - 240 V/AC 50/60 Hz; 5 V/DC, 1 A
SCART bemeneti jel.....	PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
A SCART bemeneti kábel hossza.....	≤ 8 m, AWG 26 SCART szabvány kábel esetén
A HDMI kimenet felbontása.....	1080 p, 720 p
A HDMI kimeneti kábel hossza.....	≤ 7 m, AWG 26 HDMI szabvány kábel esetén
Üzemi feltételek.....	-10 ... +55 °C 10 - 90 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60 °C 5 - 95 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Méret.....	89 x 58 x 25 mm
Súly:.....	51 g