

Használati útmutató

Bluetooth®zene vevő

Rend. sz. 1217950

Rendeltetésszerű használat

A zene vevő audio jelek (beszéd vagy zene) vezeték nélküli átvitelére szolgál mobiltelefonokról, tabletekről, notebookokról és más készülékekről, amelyek egy megfelelő Bluetooth®-kapcsolattal rendelkeznek. Az átviteli hatótáv

max. 10 m szabad téren.

Az audio jel a vevőn egy 3,5 mm-es jack aljzól vehető le. A feszültségellátás egy számítógép USB portjáról, vagy egy USB-s hálózati adatterről (nem szállítjuk vele) történhet.

Az A2DP Bluetooth® protokollnak és az SB Codec-nek támogatásra van szüksége a zene átviteléhez. Bluetooth® egy olyan technológia, amelyet az adatok vezeték nélküli rövid távra való átvitelénél lehet alkalmazni.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem.

Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel - pl. a fürdőszobában, vagy esőben - érintkezzen.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhethet. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Zene vevő
- USB-s tápáram kábel (100 cm)
- 3,5 mm-es jack kábel (174 cm)
- 3,5 mm-es jack/RCA adapterkábel (10 cm)
- Használati útmutató

Biztonsági előírások




Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkat nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerűen válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.



- Ne hallgassa a zenét hosszabb ideig túl nagy hangerővel, mert halláskárosodást okozhat.
- A termék működtetéséhez csak a mellékelt USB-s tápáram kábelt használja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesen.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek



Üzembe helyezés

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Ne állítsa fel a zene vevőt hőforrások közelében.

1. Csatlakoztassa az audio lejátszó készülékét (hangfal, erősítő, stb.) a mellékelt jack kábel alkalmazásával a zene vevő jack aljára (2). Ha a csatlakozást egy RCA aljra keresztül kell megoldani, használja a mellékelt adaptert.
2. Ügyeljen arra, hogy a termék felállításakor biztosan álljon a helyén.
3. Kösse össze az USB kábel kisfeszültségű dugóját a zene vevő kisfeszültségű aljával (3).
4. Kösse össze az USB kábel USB-A dugóját egy számítógép USB portjával.
5. A zene vevő LED-je rendszeres időközben elkezd villogni. Ez azt mutatja, hogy a vevő Bluetooth®-kapcsolatra képes készülékeket keres.

a) A Bluetooth® kapcsolat létrehozása

1. Aktiválja a Bluetooth® funkciót azon a készüléken, amellyel az audio adatokat a zene vevőre át akarja vinni. Ezt a funkciót például egy Android okostelefonnál a 'Verbindungen' (kapcsolatok) oszlopban találja. Az Apple iOS-ban a funkciót a Bluetooth® beállítások alatt találja. Nézzzen utána a részleteknek az érintett készülékek használati útmutatóiban.
2. Adja be a Pin-kódot egy kapcsolathoz. Alkalmazza 0000-t, ha szükséges. Egyes készülékeknél nincs szükség a Pin kódra. A zene vevő maximálisan 8 készüléket képes elmenteni.
3. Amint a készülék „Music Receiver”-ként (zene vevő) lesz kijelvezve, kattintson rá, hogy pl. az okostelefonját a zene vevővel összekapcsolja. Ha másik készülék még nincs kapcsolatban a zene vevővel, ez automatikusan kiválasztódik az audio lejátszáshoz. A Pairing (párosítás) eljárásnál villog a LED
(1) egyszer másodpercenként. Amint egy kapcsolatot sikerült felépíteni, a LED tartósan világít.

b) Lejátszás

1. A készüléken egy audio fájl játszhat le. Az audio jel automatikusan átadódik a Bluetooth® zene vevőre. A készüléktől függően lehetséges az átvitel átkapcsolása a Bluetooth® zene vevő és az Ön készüléke között, amellyel a fájlokat lejátszsa.
2. Ugyancsak lehetséges egy videó lejátszása. A kép ekkor például az Ön tabletjén megjelenik, miközben a hangot a zene vevőhöz csatlakoztatott audio készülék játssza le.
3. A lejátszás végrehajtása, valamint a hangerő szabályozása az Ön okostelefonján illetve tabletjén történik.

c) A Bluetooth®-kapcsolat szétválasztása

1. Készülékének a zene vevőtől való leválasztására navigáljon ismét a Bluetooth® beállításokhoz és fejezze be a csatlakoztatást. Alternatív módon egyszerűen kikapcsolhatja a Bluetooth® funkciót.



Bár több készülék lehet a zene vevővel a Bluetooth® funkciók keresztül kapcsolatban, de ezek közül csak egyet lehet az audio jel lejátszására használni. Ha egy másik készüléket akar jelforrásként alkalmazni, az aktuális készüléket először deaktiválni kell.

Karbantartás és tisztítás

- A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel.
- A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Tisztításához használjon egy puha, antisztatikus és bolyhosodás mentes ruhát. A port a készülékről hosszúszőrű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.
- Ne használjon súroló vagy vegyi tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

Hibaelhárítás

probléma	Lehetséges ok	Javaslat a megoldásra
A hangfal nem közvetít hangot.	A Bluetooth®-funkció a mobil készüléken aktiválva van-e?	Aktiválja a Bluetooth®-funkciót a "Beállítások" menüpont alatt az okostelefonon/mobiltelefon
	Rendelkezésre áll-e a megfelelő Bluetooth®-	Ellenőrizze a telepített Bluetooth® változatot.
	Adó és vevő egymástól való távolsága esetleg több, mint 10 méter?	Helyezze az adót és vevőt megfelelő hatótávon belüli
	Rendelkezésre áll-e az audiojel forrás kimenő jele?	Indítsa el egy audio fájl lejátszását.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE cég, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges előírásainak.

➔ A termékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi címen: www.conrad.com

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a háztartási szemétbe.

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.



Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

Üzemelési feszültség/áram.....5 V/DC USB-ről, 100 mA
Átviteli technika..... Bluetooth® 3.0 A2DP
Codec-kel.....SBC
Hatótáv..... max. 10 m
Audio kimenet.....3,5 mm jack alj
Támogatott lejátszó készülékekA készüléknek
A2DP-t támogatni kell Üzemelési feltételek.....0
...+43 °C, 5 – 90 % rel. légnedv.
Tárolási feltételek.....0 ... +60°C, 5 – 95 %
rel. nedv. Méret (Szé x Ma x Mé)64 x
21 x 65 mm Súly.....40 g

