



- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha lenne még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

Biztonsági tudnivalók

USB töltőadapter, 3,4 A

Rend. sz.: 2377928

Rendeltetészerű használat

A termék max. 3 db megfelelő USB-s készülék tápáram ellátására ill. feltöltésére alkalmas. Az USB-s töltőadapter feszültség/áramellátása egy szabványos, a háztartásokban használatos védőérintkezős hálózati dugaszoló aljzatról történik. A hálózati vezeték az USB-s töltőadapter előlapján lévő védőérintkezős dugaszoló aljzatra adja át az áramot, itt egy tetszés szerint fogyasztó (max. 16 A) csatlakoztatható. Ez a termék egy beépített védőérintkezős dugaljjal rendelkezik, ami megnövelt érintésvédelmet garantál. A termék USB csatlakozói ezenkívül túlterhelés ellen védettek. A termék csak beltérben használható, kültéri használata nem megengedett. Nedvességgel való érintkezés (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen kezelés ezenfelül rövidzárlat, tűz, áramütés stb. kialakulását is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és termékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- USB töltőadapter
- Használati útmutató

A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatót, amit ezen a linken érhet el: www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a képen látható QR-kódot. Kövesse a weboldal útmutatásait.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villámszimbólum akkor jelenik meg, ha az Ön testi épségét veszély, például áramütés fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat. A készülék CE-konform, ezért megfelel az európai irányelveknek.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Amennyiben a jelen használati útmutatóban lévő biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi vagy anyagi károkért. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk

- Ez a termék nem való kisgyermek kezébe. Tartsa távol a kisgyermekektől és a háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Óvja a készüléket a szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságos használatával vagy az elektromos hálózatra való csatlakoztatásával kapcsolatban.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

c) Elektromos biztonság

- Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék típus tábláján megadott csatlakozási értékek megegyeznek-e a helyi háztartási elektromos hálózat adataival.
- A termék hálózati dugalja megfelel az 1. érintésvédelmi osztály előírásainak. A termék feszültségellátására csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata (230V/AC, 50Hz) szolgálhat.
- Soha ne öntsön folyadékot az elektromos készülékek felett, ill. ne tegyen folyadékot tartalmazó tárgyat a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá tartozó hálózati dugalj(át)pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugalj(át)ból. Ezután a készüléket már nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Amikor hideg helyről meleg helyiségbe viszi a készüléket, soha ne használja azonnal. Az ennek során lecsapódó pára adott esetben tönkretelheti a készüléket. A termék csatlakoztatása és bekapcsolása előtt hagyja, hogy a termék felmelegedjen a környezeti hőmérsékletre. Adott esetben ez több óráig eltarthat.
- A hálózati csatlakozóaljzat legyen a termék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- Csak az erre kialakított fogófelületnél fogva húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati dugót a dugalj(át)ból.
- Vihar idején biztonsági okokból mindig húzza ki a hálózati dugót az aljzatból.
- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Nagy portartalmú környezetben nem megengedett a működtetés. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Ne terhelje túl a terméket! A maximális csatlakoztatási teljesítményt (V x A) a "Műszaki adatok" fejezetben találja.
- A terméket csak száraz belső helyiségben használja.
- Ne csatlakoztasson egymásba több készüléket. Ez a termék túlterheléséhez vezethet, Tűzveszély!
- Dugja be az USB-s töltőadapter védőérintkezős hálózati dugóját közvetlenül pl. egy fali dugaszoló aljzatba.
- Ne használja letakarva a készüléket! Nagyobb teljesítményű fogyasztók működtetése esetén a készülék felmelegedhet, ilyenkor a készülékek letakarása túlmelegedéshez, adott esetben tűzhöz vezethet!
- Csak a hálózati csatlakozóaljzatból kihúzott készülék feszültségmentes!

d) Személyek / készülék biztonsága

- Az USB csatlakozókat csak IT készülékekhez használja.
- Kapcsolja ki mindig a csatlakoztatott készüléket csatlakoztatás és leválasztás előtt.
- Működés közben a készülék hőt termel. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre és működés közben ne takarja le a készüléket.
- Ne zárja rövidre az USB kimeneteket.
- A készüléket csak mérsékelt klímán használja, trópusi klímán ne.
- A terméket és a csatlakoztatott készüléket soha ne működtesse felügyelet nélkül.
- Ipari alkalmazás esetén tartsa be az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is!

Üzembe helyezés



Ne használjon hosszabbító vezetékét, hanem dugja a terméket közvetlenül a csatlakozóaljzatba!

- Amennyiben a csatlakoztatandó USB-s készülék be-/kikapcsolóval rendelkezik, akkor azt csatlakoztatás előtt kapcsolja ki. Ha egy USB-s készülék be-/kikapcsolóval rendelkezik, kapcsolja azt be.
- Az USB töltőadapter előlapján található három USB-kimenethez 3,4 A összárám, akár 17 W-os összkimenet áll rendelkezésre. Ez az áram két USB-s készülék csatlakoztatásakor automatikusan megoszlik a készülékek között.
- Egyetlen USB-kimenet 2,4 A áramot képes leadni, akár 12 W teljes teljesítménnyel.



Ne terhelje túl az USB töltőadaptert, ez károsodáshoz vezethet.

Az USB-s töltőadapter intelligens elektronika segítségével ismeri fel a mobiltelefon, okostelefon vagy tablet töltéséhez szükséges áramerősséget.

Viszont a különböző készülékek sokrétűsége miatt nem garantálható, hogy az összes készülék a lehetséges maximális töltőárammal (mint ahogy a készülék eredeti töltőjével) legyen töltve.

- Ha az USB készülékre már nincs szükség, akkor válassza le az USB töltőadapterről.

Hulladékkezelés



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket az élettartama végén a napi háztartási hulladéktól különválasztva kell leadni a hulladékgyűjtésbe.

Minden készülék tulajdonosa köteles eljuttatni használt készülékét a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített hulladékgyűjtőbe. A végfelhasználó köteles a nem véglegesen beépített elemeket és akkukat, valamint égőket roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből, mielőtt leadja azt a kijelölt gyűjtőhelyen.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi díjmentes visszaadási lehetőségeket biztosítja (bővebb információk az internetoldalunkon találhatóak):

- a Conrad szaküzletünkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó felel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülékek hulladékgyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozóan Németországon kívül eltérő szabályok lehetnek érvényben.

Műszaki adatok

a) A 2019/1782.sz. EU-Rendelet szerinti adatok

Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Cégjegyzékszám:	HRB 3896
Típusazonosító	GES-309
Bemeneti feszültség	230 V/AC
A bemeneti váltóáram frekvenciája	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	USB-A 1 : 5,0 V/DC, max. 2,4 A, max. 12,0 W
Kimeneti áram	USB-A 2: 5,0 V/DC, max. 2,4 A, max. 12,0 W
Kimeneti teljesítmény	USB-A 3 : 5,0 V/DC, max. 2,4 A, max. 12,0 W USB-A 1+USB-A 2+USB-A 3 : 5 V/DC, max. 3,4 A, max. 17,0 W
Átlagos üzemi hatásfok	85,4 %
Hatékonyság csekély (10 %) terhelés mellett	81,2 %
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	0,09 W

b) Egyéb

AC dugalj kimenet..... 230 V/AC, 50/60 Hz, 16 A (max. 3680 W)

USB kimenetek..... 3 db

USB kimenetek egyenként: 5 V/DC, 2,4 A, max. 12 W;

USB kimenetek összesen (együtt használva): 5 V/

DC 3,4 A

max. 17 W

Megnövelt érintésvédelem..... Igen

Méret (H x Sz x Ma):..... 105 x 50 x 70 mm

Súly..... 100 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fénymásolás, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozó eszközön való rögzítés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. Az utánnomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek. Copyright 2022 by Conrad Electronic SE. *2377928_v2_0722_02_dw_ss_4L