

Termékadatlap uvex 1 x-tended support 8516.1-3 S3 SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth****Termékinformációk**

- Sportos, sokoldalú biztonsági cipő
- Különösen könnyű és rugalmas
- A legújabb generációjú, 100 % fémmentes uvex xenova® lábujjvédő, kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltartású, termikusan nem vezető, nem mágneses
- Nemfémes, áthatolásgátló betét a legújabb szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát
- A rendkívüli viselési kényelem érdekében új kaptafa-technológiával készült
- Optimalizált viselési kényelem az uvex klímazóna technológiának köszönhetően
- Víztaszító, aktív lélegző, csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készült felsőrész
- Optimális szellőzés a légáteresztő hálós bélésanyagának köszönhetően
- Krómallergiások számára is alkalmas, mivel szintetikus anyagokból készült
- Egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorsrögzítővel
- Szinte varratmentes felsőrész-konstrukció, hogy a cipő ne nyomjon
- Cserélhető, kényelmes talpbetét, antisztatisztikus, nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő csillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- Puhán párnázott cipőnyelv és cipőnyak

	• A láb középső és oldalsó megtámasztása egy különleges kialakítású oldalkeret révén –, a boka kibicsaklása elleni kiegészítő védelme, a láb stabilizálása és vezetése, valamint ütés elleni védelem • Teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást. • Tanúsítva uvex medicare egyedi, ortopédiai betétekhez és a járótalp egyedi módosításához, pl. a járótalp megemeléséhez, belső- és külső élmagasság megemeléséhez, gördülést segítő, valamint további megoldásokhoz.																
Járótalp	• Többrétegű csillapítórendszer kettős sűrűségű poliuretánból a kényelmes járásért • Öntisztító, csúszásmentességre optimalizált profil • Szilikon, lágyítószer és a festékbevonatot roncsoló egyéb anyagoktól mentes. • Optimalizált formatervezés az ízületeknél az optimális torzió és rugalmasság érdekében • Szegmentált illesztés a létrán való biztonságos álláshoz • A forgópont megkönnyíti az egy helyben történő forgómozgást. • Rendkívül kopásálló PU-részek segítik a biztonságos lépést és gördülést, ami segít megelőzni a baleseteket.																
Műszaki adatok	<table><tr><td>Cikkszám</td><td>8516.1</td><td>.2</td><td>.3</td></tr><tr><td>Szélesség</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>Szabvány</td><td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S3 SRC</td></tr><tr><td>Méret</td><td colspan="3">35–52</td></tr></table>	Cikkszám	8516.1	.2	.3	Szélesség	10	11	12	Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			Méret	35–52		
Cikkszám	8516.1	.2	.3														
Szélesség	10	11	12														
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC																
Méret	35–52																

Tartozékok

Cserélhető uvex 1 klímakomfort talpbetét
(cikkszám.: 9534.7-9)

- A láb teljes felületén jó csillapítást, a terhelésnek kitett zónákban kényelmet kínál.
- Rendkívül légáteresztő és nedvszívó anyagok
- A természetes mozgási folyamatot támogató csillapítási zónák
- Bőrbarát, kellemes felső rész anyag

Cipőfűzők

- Fekete (cikkszám: 9599.9 09)
- Rugalmas cipőfűzők (cikkszám: 9591.000)