

Kábelcsatlakozók - ST-08P1N8A8K03S - 1618648

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Kábelcsatlakozók, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, Pólusszám: 8, Csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, Kábelkeresztmetszet: 5 mm...9 mm



Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356792424

Technical data

Általános

Reteszelés módja	SPEEDCON reteszelés
Érintkezőkamra számozásának forgásiránya	standard
Kódolás	N
Érintkezők csatlakozási módja	Krimpcsatlakozás
Érintkezők típusa	Dugasz
Pólusszám	8
Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők	1 mm
Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén	3,6 A
Kábelbevezetés	5 mm ... 9 mm

Környezeti feltételek

Védettség	IP67
-----------	------

Adatok a DIN EN 61984:2001 szerint

Felállítási magasság max.	3000 m
Teljesítményérintkezők névleges-/üzemi feszültsége	60 V
Teljesítményérintkezők méretezési feszültsége	1,5 kV
Teljesítményérintkezők túlfeszültség-kategóriája	III
Teljesítményérintkezők szennyeződési foka	3

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
------------	----------

Kábelcsatlakozók - ST-08P1N8A8K03S - 1618648

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

cUL Recognized /

Approval details

cUL Recognized 	
UN névleges feszültség	60 V
IN névleges áram	1 A
mm²/AWG/kcmil	

accessories

Krimpérintkező

ST-10KP010 - 1618255



Kábelcsatlakozók - ST-08P1N8A8K03S - 1618648

accessories

ST-10KP020 - 1618256



ST-10KP030 - 1618261



SF-10KP320 - 1615961



SF-10KP350 - 1615963



SF-10KP330 - 1615962



SF-10KP360 - 1615964



Kábelcsatlakozók - ST-08P1N8A8K03S - 1618648

accessories

Védőfedél

ST-Z0007 - 1607777



Szerelési anyagok

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049




ST-Z0018 - 1618050



Drawings

Kábelcsatlakozók - ST-08P1N8A8K03S - 1618648

Méretrajz



Kábelcsatlakozók - ST-08P1N8A8K03S - 1618648

Sematikus rajz

