

## H Használati útmutató

# Zene adó, „BTX-1300 BT“ aptX®

Rend. sz.: 1250140

## Rendeltetésszerű használat

A termék audio transzmitter céljára szolgál. Egy audio jelet (vonalbemenet szintűt) fogad és rádiójeles úton továbbítja max. két Bluetooth® fejhallgatóra vagy más Bluetooth® audio vevőre. A tápáramellátás USB-n keresztül történik.

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit. A fentiekől eltérő használat károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélyét idézheti elő.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeinek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az adott tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

## A szállítás tartalma

- Audio transzmitter
- Csatlakozókábel (3,5 mm-es sztereo jack dugóról 3,5 mm-es sztereo jack dugóra)
- Használati útmutató

## A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a termék ápolása, használata vagy kezelése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.

→ A „nyíl”-szimbólum speciális tippekre és kezelési tanácsokra utal.

## Biztonsági tudnivalók



**A jelen használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származó károk esetén megszűnik a szavatosság/garancia! A következményi károkért nem vállalunk felelősséget!**

**A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.**

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani.
- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való!
- A készüléket kizárólag száraz belső helyiségekben szabad alkalmazni, és nem érheti nedvesség vagy víz.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, erős rezgések hatásának, vagy erős mechanikai igénybevételnek.
- A túl magasra állított hangerő halláskárosodást okozhat.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, ezek gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Ha még lennének kérdései, amelyekre ebben az útmutatóban nem kapott választ, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy másik szakemberhez.

## Kezelőszervek

- 1 LED
- 2 „PAIRING” gomb
- 3 Audio bemenet, 3,5 mm-es sztereo jackhív
- 4 USB dugó a tápellátáshoz



## Használatba vétel

- Csatlakoztassa az audio transzmitter audio bemenetét (3) a vele szállított csatlakozó-

kábelrel a lejátszó készüléke audio kimenetéhez (fejhallgató csatlakozó vagy pl. egy televízió vonalszintű kimenete).



Vegye figyelembe a lejátszó készülék használati útmutatóját.

Soha ne használjon magas szintű kimenetet (pl. egy hangfal csatlakozót), mert tönkremehet az audio transzmitter.

- Csatlakoztassa az USB dugót (4) pl. egy televízió USB csatlakozójához.

→ Az USB csatlakozónak képesnek kell lennie 500 mA áramerősséget szállítani. Ezér ne csatlakoztassa az audio transzmittert saját tápellátással nem rendelkező USB hubhoz.

Ha kétségei vannak, használhat egy olyan USB tápkimenettel rendelkező hálózati adaptert (nem szállítjuk vele), amely legalább 500 mA áramot szállít. (kodekek támogatása), SBC kodek

## Az első Bluetooth® vevő bejelentkeztetése

- Vegye az első Bluetooth® vevőt (pl.egy megfelelő fejhallgatót vagy audio vevőt) a kezébe és aktiválja rajta a pairing (párosítás) üzemmódot. Ehhez vegye figyelembe az Ön által használt készülék használati útmutatóját.
- Az audio transzmitter ekkor automatikusan kapcsolódik a Bluetooth® vevővel. A LED (1) most már folyamatosan világít.

## A második Bluetooth® vevő bejelentkeztetése

- Vegye a második Bluetooth® vevőt (pl.egy megfelelő fejhallgatót vagy audio vevőt) a kezébe és aktiválja rajta a pairing (párosítás) üzemmódot. Ehhez vegye figyelembe az Ön által használt készülék használati útmutatóját.
- Nyomja meg az audio transzmitter „PAIRING” (2) gombját egy másodpercig, ekkor villogni kezd a LED (1). Az audio transzmitter ekkor megkísérli a csatlakozást a második Bluetooth® vevőhöz.

→ Ezen idő alatt az első Bluetooth® vevő elnémul.

- Ha a pairing (párosítás) megtörtént, a LED (1) ismét tartóssan világít.

## Reset (visszaállítás)

Az audio transzmitter egyszerre max. két Bluetooth® vevőhöz csatlakozhat, pl. két Bluetooth® fejhallgatóhoz. A csatlakozási adatok tárolódnak az audio transzmitterben (Pairing).

Ha egy új/másik készüléket szeretne az audio transzmitterre bejelentkeztetni, először el kell végeznie egy visszaállítást (resetet); ekkor a két elmentett/bejelentkeztetett készülék és kapcsolat törlődik.

Tartsa ehhez lenyomva a „PAIRING” (2) gombot 5 másodpercig, amíg a LED (1) villogni kezd. Ezután ismét egy vagy két Bluetooth® vevőt jelentkeztethet be az audio transzmitterre a fent leírtak szerint.

## Segítség a zavarmentesítéshez

- Vizsgálja meg az audio transzmitter tápellátását.
- Vizsgálja meg, hogy az audio transzmitter audio bemenete pl. egy televízió helyes audio kimenetéhez csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó készülék be van-e kapcsolva és megfelelő audio jel van-e a használt audio csatlakozón. Néhány televízió fejhallgató kimenet saját hangerőszabályozóval rendelkezik.
- Vizsgálja meg a hangerő beállítását a lejátszó készüléken (pl. fejhallgatón).
- Csökkentse a távolságot az audio transzmitter és a vevő (pl.fejhallgató) között.
- Ugyanazon a frekvencián található készülékek (2,4 GHz, pl. WLAN) befolyásolhatják a működést és a hatótávolságot is.
- Végezzen el egy visszaállítást és jelentkeztesse be ismét a Bluetooth® vevő(ke)t.

## Karbantartás és tisztítás

- A készülék nem igényel karbantartást, ezért ne szerelje szét.
- A készülék külsejét csak egy tiszta, puha, száraz kendővel tisztítsa.



Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószert vagy oldószereket, mert azok megtámadhatják a készülékházat (elszíneződés), vagy káros hatással lehetnek a működésre.

## Eltávolítás



A készülék nem való a háztartási hulladék közé.

Az elhasználtott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

## Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic cég, Klaus Conrad-Strasse 1, D- 92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és egyéb lényeges előírásainak.

→ A jelen termékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi címen: [www.conrad.com](http://www.conrad.com).

## Műszaki adatok

Tápellátás.....	5 V/DC (USB-n keresztül), max. 500 mA
Bemenet .....	3,5 mm-es sztereo jack
alj, vonalszintű Bluetooth® profil.....	A2DP
Készülékek száma.....	max. 2 (pl.fejhallgató, audio vevő vagy hangfal
	Bluetooth®-szal)
Adófrekvencia .....	2,4 GHz
Hatótávolság .....	max. 10 m (függ a helyi adottságoktól)

Kompatibilitás ..... (Normál/alacsony látencia idővel rendelkező aptX®

Környezeti feltételek..... Hőmérséklet: 0°C ... +50 °C, légnedvesség: 5% ... 90% relatív, nem kondenzáló

Méret..... 59 x 30 x 14 mm (H x Sz x Ma)

Súly..... 28 g

